

Art.-Nr.: 10.01.53.00027




Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	0,7 mm
Type de matière	Mousse O, Hauteur 20 mm
Longueur L	1.234,00 mm
Largeur B	60,00 mm
Arrangement des cellules d'aspiration	1 rang, 18 mm

FMP-60-SW70 1234 1R18 O20 G32

Les systèmes de préhension de surface FXP-60 et FMP-60 sont disponibles en tant que produits prêts à être raccordés.

- Pièces de rechange disponibles : Mousse d'étanchéité, buses d'éjection, bouchons, silencieux, raccords fileté rapide
- Accessoires disponibles : Générateurs de vide externes, modules de liaison, tuyau à vide, vacuomètre, vacuostats / pressostats, tiges à ressort, joints sphériques, filtres à vide, vannes



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	1.224,00 mm
Longueur L	1.234,00 mm
Largeur B2	54,00 mm
Largeur B	60,00 mm
Hauteur H1	102,00 mm
Hauteur H2	20,00 mm
Hauteur H	50,00 mm
Diamètre extérieur D	32,00 mm
Longueur L3	49,50 mm
Longueur L4	173,00 mm

Données de construction FMP-60-SW70 1234 1R18 O20 G32

Art.-Nr.: 10.01.53.00027

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	2,500 kg
Type de matière	Mousse O, Hauteur 20 mm
Nombre de cellules d'aspiration	67
Famille de produits	FXP-FMP-60
Arrangement	1R18
Élément d'étanchéité	Mousse d'étanch
Force d'aspiration à -250 mbar	433,00 N

Débit d'aspiration requise : le débit indiqué doit être disponible à -250 mbar à la tubulure. Force d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,25 bar. Les valeurs réelles peuvent différer. Elles sont indiquées sans facteurs de sécurité.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.53.00027

**Données de commande des accessoires 10.01.53.00027**

Typ		num
Flexolink	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
Flexolink	FLK G1/4-AG G1/4-AG	10.01.03.00152
Vacuomètre	VAM 40 V DR BAR	10.01.44.00249
Électrovanne	EMVP 32 24V-DC 3/2 NO	10.05.02.00068
Tige élastique	FSTE-HD G1/4-AG 50 VG	10.01.02.00876
Répartiteur de vide	VTR-SL 3x RST60 2xD32	10.01.43.00013
Flexible de vide (mètre)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00008
Flexible de vide (mètre)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR	10.07.09.00036
Collier de serrage	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004
Embase	FLAN-PL 50x54x10 AL-PUL FXP-FMP-60	10.01.53.00029
Jeu de pièces de fixation	SET FXP/FMP-60	10.01.53.00025
Module d'embase	MOD-FLAN 152x109 FXP/FMP-60	10.01.53.00072

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.53.00027**

Typ		num
Plaque d'étanchéité (FXP/FMP-60)	DI-PL 1224x54 1R18 LL-26x8 O20	10.01.53.00032

