


garra de vacío

FMP-60-SW 70 1234 1R18 O20 G32



Art.-Nr.: 10.01.53.00027



Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de la tobera	0,7 mm
Tipo de material	Esponja abierta, altura 20 mm
Longitud L	1.234,00 mm
Anchura B	60,00 mm
Disposición de las células de succión	1 fila, 18 mm


FMP-60-SW 70 1234 1R18 O20 G32

Los sistemas de planos aspirantes FXP-60 y FMP-60 están disponibles como producto listo para conectar.

- Repuestos disponibles: Esponja hermetizante, toberas de eyector, tapones, silenciador, racors instantáneos
- Accesorios disponibles: Generadores de vacío externos, módulos de brida, tubos de vacío, vacuómetros, vacuostatos/presostatos, bielas elásticas, articulaciones esféricas, filtros de vacío, válvulas



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.53.00027



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	1.224,00 mm
Longitud L	1.234,00 mm
Anchura B2	54,00 mm
Anchura B	60,00 mm
Altura H1	102,00 mm
Altura H2	20,00 mm
Altura H	50,00 mm
Diámetro exterior D	32,00 mm
Longitud L3	49,50 mm
Longitud L4	173,00 mm
Anchura B3	16,30 mm
Altura H3	9,75 mm
Altura H4	6,75 mm
Cuadrícula de orificios Y1	30,0 mm
Tipo de válvula	SW
Longitud L5	218,00 mm
Longitud L6	233,00 mm
Altura H5	45,00 mm

Datos de diseño FMP-60-SW 70 1234 1R18 O20 G32



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	2,500 kg
Tipo de material	Esponja abierta, altura 20 mm
Número de células de aspiración	67
Familia de productos	FXP-FMP-60
Disposición	1R18
Elemento de hermetizado	Espuma d sellado
Fuerza de aspiración a -250 mbar	433,00 N

Potencia de aspiración requerida: El caudal volumétrico especificado debe estar disponible en la boquilla a -250 mbar. Fuerza de aspiración: Las especificaciones de la fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,25 bar de vacío. Los valores reales pueden variar. Se dan sin factores de seguridad.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.53.00027


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.53.00027

garra de vacío

FMP-60-SW 70 1234 1R18 O20 G32



Art.-Nr.: 10.01.53.00027



Artículo descatalogado

La familia de productos está a punto de agotarse y estará disponible hasta **31.12.2030**

A partir de ese momento, el artículo ya no se podrá pedir.

artículo alternativo



Datos de pedido accesorios 10.01.53.00027

Typ		Número de artículo
Flexolink	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
Flexolink	FLK G1/4-AG G1/4-AG	10.01.03.00152
Manómetro de vacío	VAM 40 V DR BAR	10.01.44.00249
Válvula electromagnética	EMVP 32 24V-DC 3/2 NO	10.05.02.00068
Biela elástica	FSTE-HD G1/4-AG 50 VG	10.01.02.00876
Distribuidor de vacío	VTR-SL 3x RST60 2xD32	10.01.43.00013
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00008
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR	10.07.09.00036
Abrazadera de tubo	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004
Placa de bridas	FLAN-PL 50x54x10 AL-PUL FXP-FMP-60	10.01.53.00029
Kit de fijación	SET FXP/FMP-60	10.01.53.00025
Módulo de bridas	MOD-FLAN 152x109 FXP/FMP-60	10.01.53.00072



Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.53.00027

Typ		Número de artículo
Placa hermetizante (FXP/FMP-60)	DI-PL 1224x54 1R18 LL-26x8 O20	10.01.53.00032



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.53.00027