

Art.-Nr.: 10.01.53.00053


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	0,7 mm
Generatore di vuoto di design	Modulo di eiettore SEP
Misura	3 18 22
Lunghezza L	1.234,00 mm
Larghezza B	60,00 mm
Disposizione celle di aspirazione	1 fila, 18 mm

FXP-60-SW70 1234 1R18 O20

I sistemi di presa ad area FXP-60 e FMP-60 sono disponibili come prodotti pronti per il collegamento.

- Pezzi di ricambio disponibili: Spugna di tenuta, ugelli eiettore, tappi, silenziatori, raccordi a innesto
- Accessori disponibili: Generatori di vuoto esterni, moduli flangia, tubi per il vuoto, vuotometri, vacuostati/pressostati, aste a molla, giunti sferico, filtri per il vuoto, valvole

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	1.224,00 mm
Lunghezza L	1.234,00 mm
Larghezza B1	64,00 mm
Larghezza B2	54,00 mm
Larghezza B	60,00 mm
Altezza H1	102,00 mm
Altezza H2	20,00 mm
Altezza H	50,00 mm
Lunghezza L3	115,00 mm
Lunghezza L4	159,00 mm

Dati di costruzione FXP-60-SW70 1234 1R18 O20



presa a vuoto ad area

FXP-60-SW70 1234 1R18 O20



Art.-Nr.: 10.01.53.00053



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	2,900 kg
Consumo d'aria [l/min]	300,0 l/min
Numero di celle di aspirazione	67
Capacità di aspirazione (max.)	425,0 l/min
Famiglia di prodotti	FXP-FMP-60
Disposizione	1R18
Elemento di tenuta	Schiuma di tenuta
Forza di presa a -250 mbar	433,00 N

Consumo d'aria: Pressione di esercizio 5 bar Capacità di aspirazione (max.): Pressione di esercizio 5 bar Forza di presa: i valori della forza di presa sono valori teorici a -0,25 bar di vuoto. I valori effettivi possono differire. I dati sono forniti senza fattori di sicurezza.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.53.00053



Ordinare gli accessori dati 10.01.53.00053

Typ		codice articolo
Flexolink	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
Flexolink	FLK G1/4-AG G1/4-AG	10.01.03.00152
Manometro per vuoto	VAM 40 V DR BAR	10.01.44.00249
Asta a molla	FSTE-HD G1/4-AG 50 VG	10.01.02.00876
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
Piastra flangiata	FLAN-PL 50x54x10 AL-PUL FXP-FMP-60	10.01.53.00029
Kit pezzi di fissaggio	SET FXP/FMP-60	10.01.53.00025
Modulo flangiata	MOD-FLAN 143.6x110 FXP/FMP-60	10.01.53.00153



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.53.00053

Typ		codice articolo
Piastra di tenuta (FXP/FMP-60)	DI-PL 1224x54 1R18 LL-26x8 O20	10.01.53.00032



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.53.00053