

Art.-Nr.: 10.01.53.00053




Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	0,7 mm
Construction d'un générateur vide	Module d'éjecteur SEP
Taille	3 18 22
Longueur L	1.234,00 mm
Largeur B	60,00 mm
Arrangement des cellules d'aspiration	1 rang, 18 mm

FXP-60-SW70 1234 1R18 O20

Les systèmes de préhension de surface FXP-60 et FMP-60 sont disponibles en tant que produits prêts à être raccordés.

- Pièces de rechange disponibles : Mousse d'étanchéité, buses d'éjection, bouchons, silencieux, raccords fileté rapide
- Accessoires disponibles : Générateurs de vide externes, modules de liaison, tuyau à vide, vacuomètre, vacuostats / pressostats, tiges à ressort, joints sphériques, filtres à vide, vannes



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	1.224,00 mm
Longueur L	1.234,00 mm
Largeur B1	64,00 mm
Largeur B2	54,00 mm
Largeur B	60,00 mm
Hauteur H1	102,00 mm
Hauteur H2	20,00 mm
Hauteur H	50,00 mm
Longueur L3	115,00 mm
Longueur L4	159,00 mm

Données de construction FXP-60-SW70 1234 1R18 O20



Art.-Nr.: 10.01.53.00053

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	2,900 kg
Consommation d'air [l/min]	300,0 l/min
Nombre de cellules d'aspiration	67
Capacité d'aspiration max.	425,0 l/min
Famille de produits	FXP-FMP-60
Arrangement	1R18
Élément d'étanchéité	Mousse d'étanch
Force d'aspiration à -250 mbar	433,00 N

Consommation d'air : Pression de service 5 bar Capacité d'aspiration (max.) : Pression de service 5 bar Force d'aspiration : Les données relatives à la capacité d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,25 bar. Les valeurs réelles peuvent différer. Elles sont indiquées sans facteurs de sécurité.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.53.00053

**Données de commande des accessoires 10.01.53.00053**

Typ		num
Flexolink	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
Flexolink	FLK G1/4-AG G1/4-AG	10.01.03.00152
Vacuomètre	VAM 40 V DR BAR	10.01.44.00249
Tige élastique	FSTE-HD G1/4-AG 50 VG	10.01.02.00876
Flexible de vide (mètre)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Flexible de vide (mètre)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
Embase	FLAN-PL 50x54x10 AL-PUL FXP-FMP-60	10.01.53.00029
Jeu de pièces de fixation	SET FXP/FMP-60	10.01.53.00025
Module d' embase	MOD-FLAN 143.6x110 FXP/FMP-60	10.01.53.00153

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.53.00053**

Typ		num
Plaque d'étanchéité (FXP/FMP-60)	DI-PL 1224x54 1R18 LL-26x8 O20	10.01.53.00032

