

garra de vacío

FXP-60-SW70 1234 1R18 O20



Art.-Nr.: 10.01.53.00053



Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de la tobera	0,7 mm
Diseño generador de vacío	Módulo eyector SEP
Tipo de material	Esponja abierta, altura 20 mm
Tamaño	3 18 22
Longitud L	1.234,00 mm
Anchura B	60,00 mm
Disposición de las células de succión	1 fila, 18 mm

FXP-60-SW70 1234 1R18 O20


Los sistemas de planos aspirantes FXP-60 y FMP-60 están disponibles como producto listo para conectar.

- Repuestos disponibles: Esponja hermetizante, toberas de eyector, tapones, silenciador, racors instantáneos
- Accesorios disponibles: Generadores de vacío externos, módulos de brida, tubos de vacío, vacuómetros, vacuostatos/presostatos, bielas elásticas, articulaciones esféricas, filtros de vacío, válvulas



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.53.00053

Datos de diseño



Atributo	Valor
Longitud L2	1.224,00 mm
Longitud L	1.234,00 mm
Anchura B1	64,00 mm
Anchura B2	54,00 mm
Anchura B	60,00 mm
Altura H1	102,00 mm
Altura H2	20,00 mm
Altura H	50,00 mm
Longitud L3	115,00 mm
Longitud L4	159,00 mm
Anchura B3	16,30 mm
Altura H3	9,75 mm
Altura H4	6,75 mm
Cuadrícula de orificios Y1	30,0 mm
Tipo de válvula	SW
Longitud L5	403,00 mm
Altura H5	45,00 mm
Diámetro del tubo flexible	10,0 mm

Datos de diseño FXP-60-SW70 1234 1R18 O20



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	2,900 kg
Consumo de aire [l/min]	300,0 l/min
Tipo de material	Esponja abierta, altura 20 mm
Número de células de aspiración	67
Capacidad de aspiración máx.	425,0 l/min
Familia de productos	FXP-FMP-60
Disposición	1R18
Elemento de hermetizado	Espuma d sellado
Fuerza de aspiración a -250 mbar	433,00 N

Consumo de aire: Presión operativa 5 bar Capacidad de aspiración (máx.): Presión operativa 5 bar Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,25 bar de vacío. Los valores reales pueden variar. Se dan sin factores de seguridad.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.53.00053


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.53.00053

garra de vacío

FXP-60-SW70 1234 1R18 O20



Art.-Nr.: 10.01.53.00053



Artículo descatalogado

La familia de productos está a punto de agotarse y estará disponible hasta **31.12.2030**
A partir de ese momento, el artículo ya no se podrá pedir.
artículo alternativo



Datos de pedido accesorios 10.01.53.00053

Typ		Número de artículo
Flexolink	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
Flexolink	FLK G1/4-AG G1/4-AG	10.01.03.00152
Manómetro de vacío	VAM 40 V DR BAR	10.01.44.00249
Biela elástica	FSTE-HD G1/4-AG 50 VG	10.01.02.00876
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
Placa de bridas	FLAN-PL 50x54x10 AL-PUL FXP-FMP-60	10.01.53.00029
Kit de fijación	SET FXP/FMP-60	10.01.53.00025
Módulo de bridas	MOD-FLAN 143.6x110 FXP/FMP-60	10.01.53.00153



Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.53.00053

Typ		Número de artículo
Placa hermetizante (FXP/FMP-60)	DI-PL 1224x54 1R18 LL-26x8 O20	10.01.53.00032



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.53.00053