

Art.-Nr.: 10.01.53.00071


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	0,7 mm
Tipo di materiale	Gomma O, Altezza 20 mm
Lunghezza L	442,00 mm
Larghezza B	60,00 mm
Disposizione celle di aspirazione	1 fila, 18 mm

FMP-60-SW70 442 1R18 O20 G32

I sistemi di presa ad area FXP-60 e FMP-60 sono disponibili come prodotti pronti per il collegamento.

- Pezzi di ricambio disponibili: Spugna di tenuta, ugelli eiettores, tappi, silenziatori, raccordi a innesto
- Accessori disponibili: Generatori di vuoto esterni, moduli flangia, tubi per il vuoto, vuotometri, vacuostati/pressostati, aste a molla, giunti sferico, filtri per il vuoto, valvole

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	432,00 mm
Lunghezza L	442,00 mm
Larghezza B2	54,00 mm
Larghezza B	60,00 mm
Altezza H1	102,00 mm
Altezza H2	20,00 mm
Altezza H	50,00 mm
Diametro esterno D	32,00 mm
Lunghezza L3	49,50 mm
Lunghezza L4	173,00 mm

Dati di costruzione FMP-60-SW70 442 1R18 O20 G32



Art.-Nr.: 10.01.53.00071

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	1,100 kg
Tipo di materiale	Gomma O, Altezza 20 mm
Numero di celle di aspirazione	23
Famiglia di prodotti	FXP-FMP-60
Disposizione	1R18
Elemento di tenuta	Schiuma di tenuta
Forza di presa a -250 mbar	149,00 N

Potenza di aspirazione richiesta: la portata specificata deve essere disponibile all'ugello a -250 mbar. Forza di aspirazione: le specifiche della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,25 bar di vuoto. I valori effettivi possono differire. I dati sono forniti senza fattori di sicurezza.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.53.00071

**Ordinare gli accessori dati 10.01.53.00071**

Typ		codice articolo
Flexolink	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
Flexolink	FLK G1/4-AG G1/4-AG	10.01.03.00152
Manometro per vuoto	VAM 40 V DR BAR	10.01.44.00249
Valvola elettromagnetica	EMVP 32 24V-DC 3/2 NO	10.05.02.00068
Asta a molla	FSTE-HD G1/4-AG 50 VG	10.01.02.00876
Distributore per vuoto	VTR-SL 3x RST60 2xD32	10.01.43.00013
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00008
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR	10.07.09.00036
Fascetta	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004
Piastra flangiata	FLAN-PL 50x54x10 AL-PUL FXP-FMP-60	10.01.53.00029
Kit pezzi di fissaggio	SET FXP/FMP-60	10.01.53.00025
Modulo flangiata	MOD-FLAN 152x109 FXP/FMP-60	10.01.53.00072

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.53.00071**

Typ		codice articolo
Piastra di tenuta (FXP/FMP-60)	DI-PL 432x54 1R18 LL-26x8 O20	10.01.53.00067

