


Art.-Nr.: 10.01.54.00005

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Yükseklik H	45.00 mm
Vantuz genişliği Bs	305.00 mm
Ls	405.00 mm
Ekle. fonksiyon	NFC-TAG
Şekil	Harici vakum üretimi
Diş G4	M6-F

PSSG M 405x305 NBR-60 M6-IG

Çeşitli boyutlarda mevcut olan çuval tutucu PSSG, bileşen olarak teslim edilir. Bağlantı elemanını sipariş ederek bağlanmaya hazır bir ürün elde etmek mümkündür.



Tasarım verileri PSSG M 405x305 NBR-60 M6-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	313.00 mm
Yükseklik H1	108.00 mm
Yükseklik H	45.00 mm
İç çap d1	39.5 mm
Diş G2	M5-F
Anahtar boyutu SW2	4.0 mm
Yay stroku Z	25.0 mm
Delik aralığı Y3	152.5 mm
Delik aralığı X3	90.0 mm
Vantuz genişliği Bs	305.00 mm

Art.-Nr.: 10.01.54.00005

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Kaldırma kapasitesi (yatay)	50.0 kg
Boyutlar (LxW)	405x305
Malzeme	NBR
Şekil	Harici vakum üretimi

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.54.00005

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.54.00005**

Typ		Ürün numarası
Flange module	MOD-FLAN 191.5x191.5 PSSG FL-4	10.01.54.00108
Flange module	MOD-FLAN 170x130 PSSG RD	10.01.54.00106
Hortum konnektörü, bükülmüş (inst)	SCHL-AN W 60.5-60x60x45 PSSG	10.01.54.00016
Hortum konektörü, düz (inst)	SCHL-AN 60.5-60x60x55 PSSG	10.01.54.00023
Shaft	WELLE 19x29.5 PSSG	10.01.54.00027
Shaft	WELLE 19x42 PSSG	10.01.54.00018
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-4 5000 S-M12-4	21.04.05.00264
Bağlantı kablosu	ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR	21.04.05.00075
Vakum blower	SB 195 440 3 IE3-TYP1	10.04.01.00090
Vakum blower	SB 235 400 3.6 IE3-TYP2	10.04.01.00092
Vakum blower	SB 195 440 3 IE3-TYP3	10.04.01.00091
Toz filtresi	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
Vakum hortumu (metre)	VSL 71-60 PU-DS-AS TR	10.07.09.00034

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.54.00005

Çuval tutucusu

PSSG M 405x305 NBR-60 M6-IG



Art.-Nr.: 10.01.54.00005



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.54.00005

Typ		Ürün numarası
Çuval tutucu için sızdırmazlık halkası	DR-PSSG 405x305 NBR-60	10.01.54.00009
Yedek parça seti	ERS PSSG-405x305 DR-NBR60+B	10.01.54.00090
Çuval tutucu için sızdırmazlık halkası	DR-PSSG 405x305 SI-55	10.01.54.00024
Yedek parça seti	ERS PSSG-405x305 DR-SI55+B	10.01.54.00091
Delikli plaka (inst.)	LOCH-PL 288x188x31.5 ST PSSG	10.01.54.00058
Delikli plaka (inst.)	LOCH-PL 288x188x44 ST PSSG	10.01.54.00055
Filtre seti	ERS-SET-FILT-PL PSSG 405x305	10.01.54.00078



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.54.00005