

Art.-Nr.: 10.01.54.00005




Datos técnicos

Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Altura H	45,00 mm
Anchura de ventosa Bs	305,00 mm
Ls	405,00 mm
Función adicional	NFC-TAG
Forma	Generación de vacío externa
Rosca G4	M6-HE

PSSG M 405x305 NBR-60 M6-IG

La garra para sacos PSSG, disponible en varios tamaños, se suministra como componente. Es posible obtener un producto listo para su conexión solicitando el elemento de conexión.



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	313,00 mm
Altura H1	108,00 mm
Altura H	45,00 mm
Diámetro interior d1	39,5 mm
Rosca G2	M5-HE
Ancho a través de los pisos SW2	4,0 mm
Recorrido de resorte Z	25,0 mm
Cuadrícula de orificios Y3	152,5 mm
Cuadrícula de orificios X3	90,0 mm
Anchura de ventosa Bs	305,00 mm

Datos de diseño PSSG M 405x305 NBR-60 M6-IG



Art.-Nr.: 10.01.54.00005

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Capacidad de elevación (horizontal)	50,0 kg
Dimensión (LxAn)	405x305
Material	NBR
Forma	Generación de vacío externa

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.54.00005

**Pedir accesorios de datos 10.01.54.00005**

Typ		n
Módulo de bridas	MOD-FLAN 191.5x191.5 PSSG FL-4	10.01.54.00108
Módulo de bridas	MOD-FLAN 170x130 PSSG RD	10.01.54.00106
Conexión de tubo flexible, curvo	SCHL-AN W 60.5-60x60x45 PSSG	10.01.54.00016
Conexión de tubo flexible, recta	SCHL-AN 60.5-60x60x55 PSSG	10.01.54.00023
Eje	WELLE 19x29.5 PSSG	10.01.54.00027
Eje	WELLE 19x42 PSSG	10.01.54.00018
Vacúe-/Presostatos	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Cable de conexión	ASK B-M8-4 5000 S-M12-4	21.04.05.00264
Cable de conexión	ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR	21.04.05.00075
Soplante	SB 195 440 3 IE3-TYP1	10.04.01.00090
Soplante	SB 235 400 3.6 IE3-TYP2	10.04.01.00092
Soplante	SB 195 440 3 IE3-TYP3	10.04.01.00091
Filtro de polvo	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 71-60 PU-DS-AS TR	10.07.09.00034



Art.-Nr.: 10.01.54.00005



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.54.00005

Typ		n
Junta anular p. ventosa para sacos	DR-PSSG 405x305 NBR-60	10.01.54.00009
Juego de piezas de repuesto	ERS PSSG-405x305 DR-NBR60+B	10.01.54.00090
Junta anular p. ventosa para sacos	DR-PSSG 405x305 SI-55	10.01.54.00024
Juego de piezas de repuesto	ERS PSSG-405x305 DR-SI55+B	10.01.54.00091
Placa perforada (mont)	LOCH-PL 288x188x31.5 ST PSSG	10.01.54.00058
Placa perforada (mont)	LOCH-PL 288x188x44 ST PSSG	10.01.54.00055
Juego de piezas de filtro	ERS-SET-FILT-PL PSSG 405x305	10.01.54.00078



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.54.00005