

Art.-Nr.: 10.01.54.00006




Dati tecnici

Attributo	Valore
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Altezza H	45,00 mm
Larghezza ventosa Bs	305,00 mm
Ls	405,00 mm
Funzione supplementare	NFC-TAG
Forma	Generazione di vuoto esterna
Filettatura G4	M6-IG

PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG

La pinza di presa per sacchi PSSG, disponibile in varie misure, viene fornita come componente. È possibile ottenere un prodotto finito per connessione ordinando l'elemento di collegamento.



Dati di costruzione PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	313,00 mm
Altezza H1	108,00 mm
Altezza H	45,00 mm
Diametro interno d1	39,5 mm
Filettatura G2	M5-IG
Larghezza tra gli appartamenti SW2	4,0 mm
Freccia elastica Z	25,0 mm
Griglia forata Y3	152,5 mm
Griglia forata X3	90,0 mm
Larghezza ventosa Bs	305,00 mm

Art.-Nr.: 10.01.54.00006

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Capacità di sollevamento (orizzontale)	50,0 kg
Dimensione (lxl)	405x305
Materiale	SI
Forma	Generazione di vuoto esterna

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.54.00006

**Ordinare gli accessori dati 10.01.54.00006**

Typ		codice articolo
Modulo flangiata	MOD-FLAN 191.5x191.5 PSSG FL-4	10.01.54.00108
Modulo flangiata	MOD-FLAN 170x130 PSSG RD	10.01.54.00106
Attacco di tubo flessibile, flesso	SCHL-AN W 60.5-60x60x45 PSSG	10.01.54.00016
Attacco di tubo flessibile, diritto	SCHL-AN 60.5-60x60x55 PSSG	10.01.54.00023
Albero	WELLE 19x29.5 PSSG	10.01.54.00027
Albero	WELLE 19x42 PSSG	10.01.54.00018
Vacuostato/pressostato	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Cavo di connessione	ASK B-M8-4 5000 S-M12-4	21.04.05.00264
Cavo di connessione	ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR	21.04.05.00075
Soffiante per vuoto	SB 195 440 3 IE3-TYP1	10.04.01.00090
Soffiante per vuoto	SB 235 400 3.6 IE3-TYP2	10.04.01.00092
Soffiante per vuoto	SB 195 440 3 IE3-TYP3	10.04.01.00091
Filtro della polvere	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 71-60 PU-DS-AS TR	10.07.09.00034



Pinza per sacchi

PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG



Art.-Nr.: 10.01.54.00006



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.54.00006

Typ		codice articolo
Anello di tenuta ventosa sacchi	DR-PSSG 405x305 SI-55	10.01.54.00024
Kit pezzi di ricambio	ERS PSSG-405x305 DR-SI55+B	10.01.54.00091
Anello di tenuta ventosa sacchi	DR-PSSG 405x305 NBR-60	10.01.54.00009
Kit pezzi di ricambio	ERS PSSG-405x305 DR-NBR60+B	10.01.54.00090
Piastra forata (mont)	LOCH-PL 288x188x31.5 ST PSSG	10.01.54.00058
Piastra forata (mont)	LOCH-PL 288x188x44 ST PSSG	10.01.54.00055
Kit pezzi di filtro	ERS-SET-FILT-PL PSSG 405x305	10.01.54.00078



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.54.00006