


Art.-Nr.: 10.01.54.00006

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Hauteur H	45,00 mm
Largeur de la ventouse Bs	305,00 mm
Ls	405,00 mm
Fonction supplémentaire	NFC-TAG
Forme	Génération du vide externe
Filetage G4	M6-F

PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG

Le préhenseur pour sacs PSSG, livrable en différentes tailles, est livré sous forme de composants. Il est possible d'obtenir un produit prêt à raccorder en commandant l'élément de fixation.



Données de construction PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	313,00 mm
Hauteur H1	108,00 mm
Hauteur H	45,00 mm
Diamètre intérieur d1	39,5 mm
Filetage G2	M5-F
Largeur des appartements SW2	4,0 mm
Allongement du ressort Z	25,0 mm
Espacement des trous Y3	152,5 mm
Espacement des trous X3	90,0 mm
Largeur de la ventouse Bs	305,00 mm

Art.-Nr.: 10.01.54.00006

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Capacité de levage (horizontale)	50,0 kg
Dimension (Lxl)	405x305
Matière	SI
Forme	Génération du vide externe

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.54.00006

**Données de commande des accessoires 10.01.54.00006**

Typ		num
Module d' embase	MOD-FLAN 191.5x191.5 PSSG FL-4	10.01.54.00108
Module d' embase	MOD-FLAN 170x130 PSSG RD	10.01.54.00106
Raccord de flexible, courbe (mont)	SCHL-AN W 60.5-60x60x45 PSSG	10.01.54.00016
Raccord de flexible,étange-droit	SCHL-AN 60.5-60x60x55 PSSG	10.01.54.00023
Arbre	WELLE 19x29.5 PSSG	10.01.54.00027
Arbre	WELLE 19x42 PSSG	10.01.54.00018
Vacuostats / pressostats	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Câble de raccordement	ASK B-M8-4 5000 S-M12-4	21.04.05.00264
Câble de raccordement	ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR	21.04.05.00075
Turbine	SB 195 440 3 IE3-TYP1	10.04.01.00090
Turbine	SB 235 400 3.6 IE3-TYP2	10.04.01.00092
Turbine	SB 195 440 3 IE3-TYP3	10.04.01.00091
Filtre à poussière	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
Flexible de vide (mètre)	VSL 71-60 PU-DS-AS TR	10.07.09.00034



Pince à sacs

PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG



Art.-Nr.: 10.01.54.00006



Données de commande des pièces de rechange 10.01.54.00006

Typ		num
Bague d'étanch. pour ventouse à sacs	DR-PSSG 405x305 SI-55	10.01.54.00024
Jeu de pièces de rechange	ERS PSSG-405x305 DR-SI55+B	10.01.54.00091
Bague d'étanch. pour ventouse à sacs	DR-PSSG 405x305 NBR-60	10.01.54.00009
Jeu de pièces de rechange	ERS PSSG-405x305 DR-NBR60+B	10.01.54.00090
Plaque perforée (mont)	LOCH-PL 288x188x31.5 ST PSSG	10.01.54.00058
Plaque perforée (mont)	LOCH-PL 288x188x44 ST PSSG	10.01.54.00055
Jeu de pièces de filtre	ERS-SET-FILT-PL PSSG 405x305	10.01.54.00078



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.54.00006