

Art.-Nr.: 10.01.54.00032



Datos técnicos


Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Altura H	30,00 mm
Anchura de ventosa Bs	215,00 mm
Ls	290,00 mm
Función adicional	NFC-TAG
Forma	Generación de vacío externa
Rosca G4	M6-HE

PSSG M 290x215 SI-55 M6-IG

La garra para sacos PSSG, disponible en varios tamaños, se suministra como componente. Es posible obtener un producto listo para su conexión solicitando el elemento de conexión.

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	206,00 mm
Altura H1	72,00 mm
Altura H	30,00 mm
Diámetro interior d1	26,5 mm
Rosca G2	M5-HE
Ancho a través de los pisos SW2	3,0 mm
Recorrido de resorte Z	11,0 mm
Cuadrícula de orificios Y3	95,0 mm
Cuadrícula de orificios X3	65,0 mm
Anchura de ventosa Bs	215,00 mm



Datos de diseño PSSG M 290x215 SI-55 M6-IG



Art.-Nr.: 10.01.54.00032

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Capacidad de elevación (horizontal)	15,0 kg
Dimensión (LxAn)	290x215
Material	SI
Forma	Generación de vacío externa

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.54.00032

**Pedir accesorios de datos 10.01.54.00032**

Typ		n
Módulo de bridas	MOD-FLAN 175x134 PSSG FL-4	10.01.54.00105
Módulo de bridas	MOD-FLAN 132x96 PSSG RD	10.01.54.00107
Conexión de tubo flexible, curvo	SCHL-AN W 32.5-47x47x35 PSSG	10.01.54.00050
Conexión de tubo flexible, recta	SCHL-AN 32.5-47x47x48 PSSG	10.01.54.00038
Eje	WELLE 16.5x27 PSSG	10.01.54.00045
Vacue-/Presostatos	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Cable de conexión	ASK B-M8-4 5000 S-M12-4	21.04.05.00264
Cable de conexión	ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR	21.04.05.00075
Juego de bridas robots	SET ROB-SET 9409-1 UR 102.4	10.01.54.00104
Bomba de vacío	EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 F	10.03.01.00337
Bomba de vacío	EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2 F	10.03.01.00338
Bomba de vacío	EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3 F	10.03.01.00382
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR	10.07.09.00036


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.54.00032

Art.-Nr.: 10.01.54.00032

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.54.00032**

Typ		n
Junta anular p. ventosa para sacos	DR-PSSG 290x215 SI-55	10.01.54.00054
Juego de piezas de repuesto	ERS PSSG-290x215 DR-SI55+B	10.01.54.00095
Junta anular p. ventosa para sacos	DR-PSSG 290x215 NBR-60	10.01.54.00043
Juego de piezas de repuesto	ERS PSSG-290x215 DR-NBR60+B	10.01.54.00094
Placa perforada (mont)	LOCH-PL 202x127x29 ST PSSG	10.01.54.00057
Juego de piezas de filtro	ERS-SET-FILT-PL PSSG 290x215	10.01.54.00082

