


Art.-Nr.: 10.01.54.00035

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Altezza H	38,00 mm
Larghezza ventosa Bs	250,00 mm
Ls	350,00 mm
Funzione supplementare	NFC-TAG
Forma	Generazione di vuoto esterna
Filettatura G4	M6-IG

PSSG M 350x250 NBR-60 M6-IG

La pinza di presa per sacchi PSSG, disponibile in varie misure, viene fornita come componente. È possibile ottenere un prodotto finito per connessione ordinando l'elemento di collegamento.



Dati di costruzione PSSG M 350x250 NBR-60 M6-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	243,00 mm
Altezza H1	91,00 mm
Altezza H	38,00 mm
Diametro interno d1	26,5 mm
Filettatura G2	M5-IG
Larghezza tra gli appartamenti SW2	4,0 mm
Freccia elastica Z	17,0 mm
Griglia forata Y3	105,0 mm
Griglia forata X3	65,0 mm
Larghezza ventosa Bs	250,00 mm

Art.-Nr.: 10.01.54.00035

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Capacità di sollevamento (orizzontale)	30,0 kg
Dimensione (lxl)	350x250
Materiale	NBR
Forma	Generazione di vuoto esterna

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.54.00035

**Ordinare gli accessori dati 10.01.54.00035**

Typ		codice articolo
Modulo flangiata	MOD-FLAN 175x134 PSSG FL-4	10.01.54.00105
Modulo flangiata	MOD-FLAN 132x96 PSSG RD	10.01.54.00107
Attacco di tubo flessibile, flesso	SCHL-AN W 32.5-47x47x35 PSSG	10.01.54.00050
Attacco di tubo flessibile, diritto	SCHL-AN 32.5-47x47x48 PSSG	10.01.54.00038
Albero	WELLE 16.5x27 PSSG	10.01.54.00045
Albero	WELLE 16.5x37 PSSG	10.01.54.00066
Vacuostato/pressostato	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Cavo di connessione	ASK B-M8-4 5000 S-M12-4	21.04.05.00264
Cavo di connessione	ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR	21.04.05.00075
Pompa a vuoto	EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 F	10.03.01.00337
Pompa a vuoto	EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2 F	10.03.01.00338
Pompa a vuoto	EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3 F	10.03.01.00382
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR	10.07.09.00036



Pinza per sacchi

PSSG M 350x250 NBR-60 M6-IG



Art.-Nr.: 10.01.54.00035



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.54.00035

Typ		codice articolo
Anello di tenuta ventosa sacchi	DR-PSSG 350x250 NBR-60	10.01.54.00060
Kit pezzi di ricambio	ERS PSSG-350x250 DR-NBR60+B	10.01.54.00092
Anello di tenuta ventosa sacchi	DR-PSSG 350x250 SI-55	10.01.54.00061
Kit pezzi di ricambio	ERS PSSG-350x250 DR-SI55+B	10.01.54.00093
Piastra forata (mont)	LOCH-PL 235x135x29 ST PSSG	10.01.54.00065
Piastra forata (mont)	LOCH-PL 235x135x39 ST PSSG	10.01.54.00067
Kit pezzi di filtro	ERS-SET-FILT-PL PSSG 350x250	10.01.54.00080



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.54.00035