


Art.-Nr.: 10.01.54.00036

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Hauteur H	38,00 mm
Largeur de la ventouse Bs	250,00 mm
Ls	350,00 mm
Fonction supplémentaire	NFC-TAG
Forme	Génération du vide externe
Filetage G4	M6-F

PSSG M 350x250 SI-55 M6-IG

Le préhenseur pour sacs PSSG, livrable en différentes tailles, est livré sous forme de composants. Il est possible d'obtenir un produit prêt à raccorder en commandant l'élément de fixation.



Données de construction PSSG M 350x250 SI-55 M6-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	243,00 mm
Hauteur H1	91,00 mm
Hauteur H	38,00 mm
Diamètre intérieur d1	26,5 mm
Filetage G2	M5-F
Largeur des appartements SW2	4,0 mm
Allongement du ressort Z	17,0 mm
Espacement des trous Y3	105,0 mm
Espacement des trous X3	65,0 mm
Largeur de la ventouse Bs	250,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.54.00036

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Capacité de levage (horizontale)	30,0 kg
Dimension (Lxl)	350x250
Matière	SI
Forme	Génération du vide externe

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.54.00036

**Données de commande des accessoires 10.01.54.00036**

Typ		num
Module d' embase	MOD-FLAN 175x134 PSSG FL-4	10.01.54.00105
Module d' embase	MOD-FLAN 132x96 PSSG RD	10.01.54.00107
Raccord de flexible, courbe (mont)	SCHL-AN W 32.5-47x47x35 PSSG	10.01.54.00050
Raccord de flexible,étange-droit	SCHL-AN 32.5-47x47x48 PSSG	10.01.54.00038
Arbre	WELLE 16.5x27 PSSG	10.01.54.00045
Arbre	WELLE 16.5x37 PSSG	10.01.54.00066
Vacuostats / pressostats	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Câble de raccordement	ASK B-M8-4 5000 S-M12-4	21.04.05.00264
Câble de raccordement	ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR	21.04.05.00075
Pompe à vide	EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP1 F	10.03.01.00337
Pompe à vide	EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP2 F	10.03.01.00338
Pompe à vide	EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3 F	10.03.01.00382
Flexible de vide (mètre)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR	10.07.09.00036



Pince à sacs

PSSG M 350x250 SI-55 M6-IG



Art.-Nr.: 10.01.54.00036



Données de commande des pièces de rechange 10.01.54.00036

Typ		num
Bague d'étanch. pour ventouse à sacs	DR-PSSG 350x250 SI-55	10.01.54.00061
Jeu de pièces de rechange	ERS PSSG-350x250 DR-SI55+B	10.01.54.00093
Bague d'étanch. pour ventouse à sacs	DR-PSSG 350x250 NBR-60	10.01.54.00060
Jeu de pièces de rechange	ERS PSSG-350x250 DR-NBR60+B	10.01.54.00092
Plaque perforée (mont)	LOCH-PL 235x135x29 ST PSSG	10.01.54.00065
Plaque perforée (mont)	LOCH-PL 235x135x39 ST PSSG	10.01.54.00067
Jeu de pièces de filtre	ERS-SET-FILT-PL PSSG 350x250	10.01.54.00080



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.54.00036