

Art.-Nr.: 10.01.55.00001


**Teknik veriler**

Maks. vakum	-850 mbar
50 Hz'de Gerilim	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
60 Hz'de Gerilim	200 - 300 V veya 350 - 520 V
Vakum debisi (maks.)	10,000 m ³ /h
Rezervuar hacmi	10,0 l
Vakum jeneratörü tasarımı	Kuru çalışan pompa EVE-TR
Genişlik B	457,00 mm
Yükseklik H	379,00 mm
ile	Filtre
Şekil	Başlangıç

VH-TR Start 10 10

VH-TR Start vakum ünitesi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

- Mevcut yedek parçalar: vakum monometresi, vakum pompası için aşınma parçaları kiti, vakum pompası, filtre, çek valf
- Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, silindir seti

**Tasarım verileri**

Uzunluk L	673,00 mm
Genişlik B	457,00 mm
Yükseklik H	379,00 mm
Dış çap D	13,00 mm
ile	Filtre

Tasarım verileri VH-TR Start 10 10



Art.-Nr.: 10.01.55.00001

**Teknik veriler**

Maks. vakum	-850 mbar
50 Hz'de Gerilim	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
60 Hz'de Gerilim	200 - 300 V veya 350 - 520 V
Vakum debisi (maks.)	10,000 m³/h
Rezervuar hacmi	10,0 l

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.55.00001**

Typ	Ürün numarası
Aksesuarlar	ZUB VH 4CAS
Vakum hortumu (metre)	VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.55.00001**

Typ	Ürün numarası
Vakum pompası	EVE-TR 10 AC3
Vakum manometresi	VAM 63 V H BAR/PSI
Çek valf	RSV 18 G1/2-IG MS
Toz filtresi	STF G3/4-IG N
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.55.00001**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-10

