

Art.-Nr.: 10.01.55.00004


**Données techniques**

Vide max.	-850 mbar
Tension à 50 Hz	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tension à 60 Hz	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Capacité d'aspiration (max.)	40,000 m³/h
Volume du réservoir	50,0 l
Construction d'un générateur vide	Pompes à vide à rotor sec EVE-TR
Largeur B	457,00 mm
Hauteur H	782,00 mm
avec	Filtre
Forme	Démarrage

VH-TR Start 40 50

L'unité vide VH-TR Start est livrée en tant que produit prêt à raccorder.

- Pièces de rechange livrables : manomètre, kit de pièces d'usure pour la pompe à vide, pompe à vide, filtre, vanne anti-retour
- Accessoires livrables : tuyau vide, jeu de rouleaux

**Données de construction**

Longueur L	673,00 mm
Largeur B	457,00 mm
Hauteur H	782,00 mm
Diamètre extérieur D	25,00 mm
avec	Filtre

Données de construction VH-TR Start 40 50


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.55.00004

1

Art.-Nr.: 10.01.55.00004

**Données techniques**

Vide max.	-850 mbar
Tension à 50 Hz	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tension à 60 Hz	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Capacité d'aspiration (max.)	40,000 m³/h
Volume du réservoir	50,0 l

**Données de commande accessoires 10.01.55.00004**

Typ		Nombre d'article
Flexible de vide (mètre)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00008
Article externe - ERP-CN	ZUB VH 4CAS	10.01.27.02333

**Données de commande pièce de rechange 10.01.55.00004**

Typ		Nombre d'article
Pompe à vide	EVE-TR 40 AC3	10.03.01.00142
Vacuomètre	VAM 67 V H-SE BAR/PSI	10.07.02.00016
Clapet anti-retour	RSV 20 G3/4-IG MS	10.05.05.00004
Filtre à poussière	STF G3/4-IG N	10.07.01.00007
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017

**Données de commande pièces d'usure 10.01.55.00004**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-40	10.03.01.00135

