

Art.-Nr.: 10.01.55.00013




VH-OG Start 10 10

Teknik veriler

Maks. vakum	-980 mbar
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Vakum debisi (maks.)	10,000 m ³ /h
Rezervuar hacmi	10,0 l
Vakum jeneratörü tasarımı	Yağla yağlanan pompa EVE-OG
Genişlik B	457,00 mm
Yükseklik H	379,00 mm
İle	Filtre
Şekil	Başlangıç

VH-OG Start vakum ünitesi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

- Mevcut yedek parçalar: vakum monometresi, sıvı yağ, vakum pompası için aşınma parçaları kiti, vakum pompası, filtre, çek valf
- Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, silindir seti

**Tasarım verileri**

Uzunluk L	673,00 mm
Genişlik B	457,00 mm
Yükseklik H	379,00 mm
Dış çap D	13,00 mm
İle	Filtre

Tasarım verileri VH-OG Start 10 10



Art.-Nr.: 10.01.55.00013

**Teknik veriler**

Maks. vakum	-980 mbar
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Vakum debisi (maks.)	10,000 m ³ /h
Rezervuar hacmi	10,0 l

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.55.00013**

Typ	Ürün numarası
Vakum hortumu (metre)	VSL 19-13 PVC-DS KL-TR 10.07.09.00016
Aksesuarlar	ZUB VH 4CAS 10.01.27.02333

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.55.00013**

Typ	Ürün numarası
Vakum pompası	EVE-OG 10 AC3 10.03.02.00111
Sıvı yağ	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555 27.02.01.00055
Vakum manometresi	VAM 63 V H BAR/PSI 10.07.02.00003
Toz filtresi	STF G3/4-IG N 10.07.01.00007
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG 10.07.01.00017

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.55.00013**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-OG-10 10.03.02.00114

