




VH-OG Start 40 50

**Teknik veriler**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Maks. vakum               | -980 mbar                   |
| 50 Hz'de Gerilim          | D230 V / Y400 V $\pm$ %10   |
| 60 Hz'de Gerilim          | D265 V / Y460 V $\pm$ %10   |
| Vakum debisi (maks.)      | 40,000 m <sup>3</sup> /h    |
| Rezervuar hacmi           | 50,0 l                      |
| Vakum jeneratörü tasarımı | Yağla yağlanan pompa EVE-OG |
| Genişlik B                | 457,00 mm                   |
| Yükseklik H               | 834,00 mm                   |
| ile                       | Filtre                      |
| Şekil                     | Başlangıç                   |

VH-OG Start vakum ünitesi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

- Mevcut yedek parçalar: vakum monometresi, sıvı yağ, vakum pompası için aşınma parçaları kiti, vakum pompası, filtre, çek valf
- Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, silindiri seti



Tasarım verileri VH-OG Start 40 50

**Tasarım verileri**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Uzunluk L   | 673,00 mm |
| Genişlik B  | 457,00 mm |
| Yükseklik H | 834,00 mm |
| Dış çap D   | 32,00 mm  |
| ile         | Filtre    |

Art.-Nr.: 10.01.55.00015

**Teknik veriler**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Maks. vakum          | -980 mbar                 |
| 50 Hz'de Gerilim     | D230 V / Y400 V $\pm$ %10 |
| 60 Hz'de Gerilim     | D265 V / Y460 V $\pm$ %10 |
| Vakum debisi (maks.) | 40,000 m <sup>3</sup> /h  |
| Rezervuar hacmi      | 50,0 l                    |

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.55.00015**

| Typ                   | Ürün numarası           |
|-----------------------|-------------------------|
| Aksesuarlar           | ZUB EVE-OG Ölablass-Kit |
| Vakum hortumu (metre) | VSL 41-32 PVC-DS KL-TR  |
| Aksesuarlar           | ZUB VH 4CAS             |

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.55.00015**

| Typ                   | Ürün numarası                       |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Vakum pompası         | EVE-OG 40 AC3                       |
| Sıvı yağ              | OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555           |
| Vakum manometresi     | VAM 67 V H-SE BAR/PSI               |
| Toz filtresi          | STF G1-1/4-IG N                     |
| Filtre eki (yuvarlak) | FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN |

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.55.00015**

| Typ                                   | Ürün numarası    |
|---------------------------------------|------------------|
| Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa | VST EVE-OG-25-40 |

