


Art.-Nr.: 10.01.55.00016


**Données techniques**

Vide max.	-980 mbar
Tension à 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Capacité d'aspiration (max.)	63,000 m ³ /h
Volume du réservoir	100,0 l
Construction d'un générateur vide	Pompe à vide lubrifiée EVE-OG
Largeur B	623,00 mm
Hauteur H	862,00 mm
avec	Filtre
Forme	Démarrage

VH-OG Start 63 100

L'unité vide VH-OG Start est livrée en tant que produit prêt à raccorder.

- Pièces de rechange livrables : manomètre, huile, kit de pièces d'usure pour la pompe à vide, pompe à vide, filtre, vanne anti-retour
- Accessoires livrables : tuyau de vide, jeu de rouleaux

**Données de construction**

Longueur L	823,00 mm
Largeur B	623,00 mm
Hauteur H	862,00 mm
Diamètre extérieur D	38,00 mm
avec	Filtre

Données de construction VH-OG Start 63 100


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.55.00016

1

Art.-Nr.: 10.01.55.00016

**Données techniques**

Vide max.	-980 mbar
Tension à 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Capacité d'aspiration (max.)	63,000 m ³ /h
Volume du réservoir	100,0 l

**Données de commande accessoires 10.01.55.00016**

Typ		Nombre d'article
Accessoires	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038
Flexible de vide (mètre)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00008
Article externe - ERP-CN	ZUB VH 4CAS	10.01.27.02333

**Données de commande pièce de rechange 10.01.55.00016**

Typ		Nombre d'article
Pompe à vide	EVE-OG 63 AC3	10.03.02.00027
Huile	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Vacuomètre	VAM 67 V H-SE BAR/PSI	10.07.02.00016
Filtre à poussière	STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018

**Données de commande pièces d'usure 10.01.55.00016**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-OG-63-100	10.03.02.00055

