




VH-OG Plus 21 30

Teknik veriler

Maks. vakum	-980 mbar
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Vakum debisi (maks.)	21,000 m ³ /h
Ek fonksiyon ejektörü	Vakum anahtarı dijital
Rezervuar hacmi	30,0 l
Vakum jeneratörü tasarımı	Yağla yağlanan pompa EVE-OG
Genişlik B	457,00 mm
Yükseklik H	711,00 mm
Ejektörün işlevselliği	elektrikli hava tasarruf fonksiyonu
ile	Filtre
Şekil	Artı

VH-OG Plus vakum ünitesi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

- Mevcut yedek parçalar: vakum sensörü, sıvı yağ, vakum pompası için aşınma parçaları kiti, vakum pompası, filtre, çek valf
- Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, silindir seti



Tasarım verileri VH-OG Plus 21 30

Tasarım verileri

Uzunluk L	521,00 mm
Genişlik B	457,00 mm
Yükseklik H	711,00 mm
Dış çap D	25,00 mm
ile	Filtre

Art.-Nr.: 10.01.55.00020

**Teknik veriler**

Maks. vakum	-980 mbar
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Vakum debisi (maks.)	21,000 m ³ /h
Ek fonksiyon ejektörü	Vakum anahtarı dijital
Rezervuar hacmi	30,0 l
Ejektörün işlevselliği	elektrikli hava tasarruf fonksiyonu

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.55.00020**

Typ	Ürün numarası
Vakum hortumu (metre)	VSL 33-25 PVC-DS KL-TR 10.07.09.00041
Aksesuarlar	ZUB VH 4CAS 10.01.27.02333

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.55.00020**

Typ	Ürün numarası
Vakum pompası	EVE-OG 21 AC3 10.03.02.00112
Sıvı yağ	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555 27.02.01.00055
Vacuum/pressure switch cube shape	VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL 10.06.02.00883
Toz filtresi	STF G3/4-IG N 10.07.01.00007
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG 10.07.01.00017

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.55.00020**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-OG-21 10.03.02.00115

