

Art.-Nr.: 10.01.55.00021




VH-OG Plus 40 50

Données techniques

Vide max.	-980 mbar
Tension à 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Capacité d'aspiration (max.)	40,000 m ³ /h
Fonction supplémentaire éjecteur	Pressostat et vacuostat numérique
Volume du réservoir	50,0 l
Construction d'un générateur vide	Pompe à vide lubrifiée EVE-OG
Largeur B	457,00 mm
Hauteur H	834,00 mm
Fonction de l'éjecteur	fonction d'économie d'air électrique
avec	Filtre
Forme	Plus

L'unité vide VH-OG Plus est livrée en tant que produit prêt à raccorder.

- Pièces de rechange livrables : pressostat etuostat, huile, kit de pièces d'usure pour la pompe à vide, pompe à vide, filtre à vide, vanne anti-retour
- Accessoires livrables : tuyau vide, jeu de rouleaux



Données de construction VH-OG Plus 40 50

Données de construction

Longueur L	751,00 mm
Largeur B	457,00 mm
Hauteur H	834,00 mm
Diamètre extérieur D	32,00 mm
avec	Filtre



Art.-Nr.: 10.01.55.00021

**Données techniques**

Vide max.	-980 mbar
Tension à 50 Hz	D230 V / Y400 V ± 10 %
Capacité d'aspiration (max.)	40,000 m ³ /h
Fonction supplémentaire éjecteur	Pressostat et vacuostat numérique
Volume du réservoir	50,0 l
Fonction de l'éjecteur	fonction d'économie d'air électrique

**Données de commande accessoires 10.01.55.00021**

Typ		Nombre d'article
Accessoires	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038
Flexible de vide (mètre)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00008
Article externe - ERP-CN	ZUB VH 4CAS	10.01.27.02333

**Données de commande pièce de rechange 10.01.55.00021**

Typ		Nombre d'article
Pompe à vide	EVE-OG 40 AC3	10.03.02.00026
Huile	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
Vacuostats/pressostats forme d cube	VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL	10.06.02.00883
Filtre à poussière	STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018

**Données de commande pièces d'usure 10.01.55.00021**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-OG-25-40	10.03.02.00060

