


Hat tipi ejektör VR 09




Art.-Nr.: 10.02.01.00077



VR 09

Inline ejektör VR, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri VR 09

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	0.9 mm
Tahliye derecesi	89.0 %
Hava tüketimi emiş	36.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	21.0 l/min
Optimum çalışma basıncı	5.00 bar

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	16.00 mm
Uzunluk L	35.00 mm
Yükseklik H1	29.80 mm
Yükseklik H2	4.00 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş G2	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG3	5.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Diş G3	M5-M



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00077

Hat tipi ejektör

VR 09



Art.-Nr.: 10.02.01.00077




Teknik veriler


Attribute	Value
Nozul çapı	0.9 mm
Tahliye derecesi	89.0 %
Ağırlık	15.0 g
Hava tüketimi emiş	1.271 cfm
Vakum debisi (maks.)	0.741 cfm
Optimum çalışma basıncı	5.00 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Optimum basınç	72.5 psi
Ürün ailesi	VR




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00077

Art.-Nr.: 10.02.01.00077



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
VR	480.00	630.00	780.00	840.00	870.00	860.00	850.00	835.00



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
VR 05	0.37	0.73	1.53	2.55	3.83	5.55	7.84	12.61	27.25
VR 07	0.21	0.41	0.84	1.41	2.17	3.17	4.77	7.79	15.65
VR 09	0.10	0.22	0.49	0.81	1.25	1.83	2.75	4.45	8.62



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
VR 05	8.00	7.00	6.50	6.00	5.70	5.00	4.00	2.00	0.30	0.10
VR 07	14.00	13.00	12.50	11.00	9.50	7.40	5.00	3.00	0.45	0.20
VR 09	24.00	23.00	21.00	19.00	16.00	12.00	8.00	5.00	1.10	0.24



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.00077WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00077