

Art.-Nr.: 10.02.01.00078




SEC-100

バキュームコンペア SECは組立済みで納品されます。

技術資料

属性	価値
ノズルサイズ	10,0 mm
吸込量 (最大)	36.600 m³/h



デザインデータ SEC-100

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	70.00 mm
グリッパーの長さ L	21.00 mm
外径 D1	19.0 mm
外径 D2	19.0 mm
外径 D	37.00 mm
スレッド G2	G1/8-IG
グリッパーの長さ LG3	8.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	29.0 mm
スレッド G3	M4-F

Art.-Nr.: 10.02.01.00078



技術資料

属性	値
最大真空	-5.020 inHg
質量	0.070 kg
エア消費量吸引	6.709 cfm
吸込量 (最大)	36.600 m³/h
圧力範囲 (作動圧) [bar]	29.0 ~ 87.0
作動温度	-20 ~ 80 °C
最大吸込量	21.541 cfm
製品ファミリー	SEC
注記:エア消費量:最適作動圧(4,5bar)で	



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.02.01.00078

