




SEC-100

L'eiettore SEC viene fornito come prodotto finito per connessione.



Dati di costruzione SEC-100

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro nominale	10,0 mm
Capacità di aspirazione (max.)	36,600 m ³ /h

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	70,00 mm
Lunghezza L	21,00 mm
Diametro esterno D1	19,0 mm
Diametro esterno D2	19,0 mm
Diametro esterno D	37,00 mm
Filettatura G2	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG3	8,0 mm
Griglia forata X1	29,0 mm
Filettatura G3	M4-IG

Art.-Nr.: 10.02.01.00078

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Vuoto max.	-5,020 inHg
Peso	0,070 kg
Consumo d'aria in aspirazione	6,709 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	21,541 cfm
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	29,0 ... 87,0
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Famiglia di prodotti	SEC

Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale (4,5 bar)

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.01.00078