

Art.-Nr.: 10.02.01.00079




SEC-200

バキュームコンベア SECは組立済みで納品されます。

技術資料

属性	価値
ノズルサイズ	20.0 mm
吸込量 (最大)	82.500 m ³ /h



デザインデータ SEC-200

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	90.00 mm
グリッパーの長さ L	30.00 mm
外径 D1	38.0 mm
外径 D2	32.0 mm
外径 D	50.00 mm
スレッド G2	G1/4-F
グリッパーの長さ LG3	12.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	42.0 mm
スレッド G3	M4-F

Art.-Nr.: 10.02.01.00079



技術資料

属性	価値
最大真空	-1.771 inHg
質量	0.180 kg
エア消費量吸引	10.241 cfm
吸込量 (最大)	82.500 m³/h
圧力範囲 (作動圧) [bar]	2.0 ~ 6.0 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
圧力範囲 (作動圧) [psi]	29.0 ~ 87.0
最大吸込量	48.380 cfm
製品ファミリー	SEC

注記:エア消費量:最適作動圧(4,5bar)で



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.02.01.00079