


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro nominale	75,0 mm
Capacità di aspirazione (max.)	518,400 m ³ /h

SEC-750

L'eiettore SEC viene fornito come prodotto finito per connessione.

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	180,00 mm
Lunghezza L	65,00 mm
Diametro esterno D1	125,0 mm
Diametro esterno D2	100,0 mm
Diametro esterno D	140,00 mm
Filettatura G2	G1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG3	6,0 mm
Griglia forata X1	126,0 mm
Filettatura G3	M6-IG

Dati di costruzione SEC-750



Art.-Nr.: 10.02.01.00081



Dati tecnici

Attributo	Valore
Vuoto max.	-0,147 inHg
Peso	2,350 kg
Consumo d'aria in aspirazione	27,191 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	305,112 cfm
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	29,0 ... 87,0
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Famiglia di prodotti	SEC

Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale (4,5 bar)



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.01.00081

