


Temel Ejektör SEG 07 HS SDA



Art.-Nr.: 10.02.01.00110




Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	0.7 mm
Hava tüketimi emiş	21.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	14.0 l/min
Ek fonksiyon ejektörü	Eksenel susturucu
Şekil	Yüksek vakum için

SEG 07 HS SDA

Temel ejektör SEG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	92.00 mm
Uzunluk L	52.00 mm
Genişlik B	16.00 mm
Yükseklik H	26.00 mm
Dış çap D2	15.0 mm
Dış çap D	15.00 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış G2	G1/8"-F
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Dış G3	G1/8"-F

Tasarım verileri SEG 07 HS SDA



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00110

Art.-Nr.: 10.02.01.00110



Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	0.7 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	2.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	4.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ses seviyesi emiş	68.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	75.0 dB(A)
Ağırlık	45.0 g
Hava tüketimi emiş	0.741 cfm
Vakum debisi (maks.)	0.494 cfm
Optimum çalışma basıncı	5.00 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	43,5 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Optimum basınç	72.5 psi
Ürün ailesi	SEG


Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m




Art.-Nr.: 10.02.01.00110




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SEG HS	400.00	500.00	610.00	720.00	825.00	870.00	885.00	880.00
SEG LS	270.00	325.00	390.00	450.00	510.00	520	520	520



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00110

Art.-Nr.: 10.02.01.00110

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEG 05 HS	0.34	0.76	1.80	3.02	4.55	6.57	9.58	14.80	22.40
SEG 07 HS	0.17	0.36	0.85	1.45	2.18	3.25	4.67	7.34	14.60
SEG 10 HS	0.09	0.16	0.34	0.59	0.96	1.42	2.03	3.30	7.36
SEG 15 HS	0.05	0.07	0.19	0.31	0.48	0.72	1.12	1.70	3.60

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEG 05 HS	7	5.9	5.1	4.3	3.4	2.6	1.9	1.4	0.5	0.2
SEG 07 HS	14	11.7	10.3	8.6	6.8	5.3	3.9	2.8	1.1	0.4
SEG 10 HS	34	33	29	25	22	18	15	9	6	3
SEG 15 HS	69	64	60	53	43	36	30	22	16	8

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.00110**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.00110**

Typ	Ürün numarası
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN6/4 50
Vakum filtresi (hat içi)	VFI 4/2 50
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN8/6 50
Vakum filtresi (hat içi)	VFI 6/4 50
Vakum/basınç anahtarı küp şekli	VS-V-W-D PNP K 3C-D
Vakum/basınç anahtarı küp şekli	VS-P10-W-D PNP K 3C-D

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.00110**

Typ	Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD G1/8-AG 14x40

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00110