


Temel Ejektör SEG 15 HS SDA



Art.-Nr.: 10.02.01.00112




Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	1.5 mm
Hava tüketimi emiş	102.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	69.0 l/min
Ek fonksiyon ejektörü	Eksenel susturucu
Şekil	Yüksek vakum için

SEG 15 HS SDA

Temel ejektör SEG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	121.00 mm
Uzunluk L	75.00 mm
Genişlik B	22.00 mm
Yükseklik H	38.00 mm
Dış çap D2	20.0 mm
Dış çap D	20.00 mm
Dış G1	G1/4"-F
Dış G2	G1/4"-F
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Dış G3	G1/4"-F

Tasarım verileri SEG 15 HS SDA



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00112

Art.-Nr.: 10.02.01.00112




Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	1.5 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	6.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ses seviyesi emiş	68.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	75.0 dB(A)
Ağırlık	110.0 g
Hava tüketimi emiş	3.602 cfm
Vakum debisi (maks.)	2.436 cfm
Optimum çalışma basıncı	5.00 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	43,5 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Optimum basınç	72.5 psi
Ürün ailesi	SEG

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m



Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SEG HS	400.00	500.00	610.00	720.00	825.00	870.00	885.00	880.00
SEG LS	270.00	325.00	390.00	450.00	510.00	520	520	520



Art.-Nr.: 10.02.01.00112



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.00112



Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.00112

Typ	Ürün numarası
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/4-IG 80
	10.07.01.00119



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.00112

Typ	Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD G1/4-AG 20x46 SEG
	10.02.01.00903

