


SEG 20 HS SDA

Temel ejektör SEG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu



Tasarım verileri SEG 20 HS SDA

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	2.0 mm
Hava tüketimi emiş	186.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	124.0 l/min
Ek fonksiyon ejektörü	Eksenel susturucu
Şekil	Yüksek vakum için

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	146.00 mm
Uzunluk L	90.00 mm
Genişlik B	26.00 mm
Yükseklik H	38.00 mm
Dış çap D2	20.0 mm
Dış çap D	20.00 mm
Dış G1	G1/4"-F
Dış G2	G1/4"-F
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Dış G3	G3/8"-F

Art.-Nr.: 10.02.01.00113



Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	2.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	9.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ses seviyesi emiş	68.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	75.0 dB(A)
Ağırlık	130.0 g
Hava tüketimi emiş	6.568 cfm
Vakum debisi (maks.)	4.378 cfm
Optimum çalışma basıncı	5.00 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	43,5 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Optimum basınç	72.5 psi
Ürün ailesi	SEG

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m



Temel Ejektör


SEG 20 HS SDA




Art.-Nr.: 10.02.01.00113




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SEG HS	400.00	500.00	610.00	720.00	825.00	870.00	885.00	880.00
SEG LS	270.00	325.00	390.00	450.00	510.00	520	520	520



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00113

Art.-Nr.: 10.02.01.00113



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEG 20 HS	0.03	0.05	0.11	0.16	0.24	0.35	0.50	1.08	1.65
SEG 25 HS	0.01	0.03	0.06	0.09	0.14	0.20	0.3	0.49	1.10
SEG 30 HS	0.01	0.02	0.04	0.06	0.10	0.15	0.21	0.42	0.80



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEG 20 HS	124	116	104	92	78	64	48	32	23	10
SEG 25 HS	184	180	170	146	120	96	72	47	28	13
SEG 30 HS	240	225	215	198	165	130	100	64	36	16



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.00113

Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.00113

Typ	Ürün numarası
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/4-IG 100
	10.07.01.00120



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.00113

Typ	Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD G3/8-AG 20x56 SEG
	10.02.01.00905

