


SEG 20 LS SDA

Temel ejektör SEG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu



Tasarım verileri SEG 20 LS SDA

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	2.0 mm
Hava tüketimi emiş	186.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	170.0 l/min
Ek fonksiyon ejektörü	Eksenel susturucu
Şekil	Yüksek emiş kapasitesi için

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	146.00 mm
Uzunluk L	90.00 mm
Genişlik B	26.00 mm
Yükseklik H	38.00 mm
Dış çap D2	20.0 mm
Dış çap D	20.00 mm
Dış G1	G1/4"-F
Dış G2	G1/4"-F
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Dış G3	G3/8"-F

Art.-Nr.: 10.02.01.00114



Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	2.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	9.0 mm
Tahliye derecesi	55.0 %
Ses seviyesi emiş	68.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	75.0 dB(A)
Ağırlık	130.0 g
Hava tüketimi emiş	6.568 cfm
Vakum debisi (maks.)	6.003 cfm
Optimum çalışma basıncı	5.00 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	43,5 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Optimum basınç	72.5 psi
Ürün ailesi	SEG

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m




Temel Ejektör SEG 20 LS SDA




Art.-Nr.: 10.02.01.00114




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SEG HS	400.00	500.00	610.00	720.00	825.00	870.00	885.00	880.00
SEG LS	270.00	325.00	390.00	450.00	510.00	520.00	520.00	520.00



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00114

Art.-Nr.: 10.02.01.00114



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	50	100	200	300	400	500
SEG 20 LS	0.01	0.04	0.15	0.26	0.50	0.83
SEG 25 LS	0.01	0.03	0.11	0.18	0.33	0.60
SEG 30 LS	0.01	0.01	0.06	0.12	0.20	0.40



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	50	100	200	300	400	500
SEG 20 LS	170	155	138	100	75	46	8
SEG 25 LS	260	248	233	182	121	62	28
SEG 30 LS	370	345	315	242	173	102	80



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.00114

Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.00114

Typ	Ürün numarası
Vakumlu kap filtresi	VFT G3/8-IG 80
	10.07.01.00122



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.00114

Typ	Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD G3/8-AG 20x56 SEG
	10.02.01.00905

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00114