


Temel Ejektör SEG 30 HS SDA




Art.-Nr.: 10.02.01.00117



SEG 30 HS SDA

Temel ejektör SEG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu



Tasarım verileri SEG 30 HS SDA

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	3.0 mm
Hava tüketimi emiş	392.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	240.0 l/min
Ek fonksiyon ejektörü	Eksenel susturucu
Şekil	Yüksek vakum için

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	217.00 mm
Uzunluk L	127.00 mm
Genişlik B	42.00 mm
Yükseklik H	50.00 mm
Dış çap D2	32.0 mm
Dış çap D	32.00 mm
Dış G1	G3/8"-F
Dış G2	G1/2"-F
Anahtar boyutu SW1	22.0 mm
Dış G3	G3/4"-F



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00117

Art.-Nr.: 10.02.01.00117

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	3.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	12.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ses seviyesi emiş	68.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	75.0 dB(A)
Ağırlık	404.0 g
Hava tüketimi emiş	13.843 cfm
Vakum debisi (maks.)	8.475 cfm
Optimum çalışma basıncı	5.00 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	43,5 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Optimum basınç	72.5 psi
Ürün ailesi	SEG


Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m




Art.-Nr.: 10.02.01.00117




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SEG HS	400.00	500.00	610.00	720.00	825.00	870.00	885.00	880.00
SEG LS	270.00	325.00	390.00	450.00	510.00	520	520	520



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00117

Art.-Nr.: 10.02.01.00117



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEG 20 HS	0.03	0.05	0.11	0.16	0.24	0.35	0.50	1.08	1.65
SEG 25 HS	0.01	0.03	0.06	0.09	0.14	0.20	0.3	0.49	1.10
SEG 30 HS	0.01	0.02	0.04	0.06	0.10	0.15	0.21	0.42	0.80



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEG 20 HS	124	116	104	92	78	64	48	32	23	10
SEG 25 HS	184	180	170	146	120	96	72	47	28	13
SEG 30 HS	240	225	215	198	165	130	100	64	36	16



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.00117

Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.00117

Typ	Ürün numarası
Vakumlu kap filtresi	VFT G3/8-IG 80
	10.07.01.00122



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.00117

Typ	Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD G3/4-AG 31x90 SEG
	10.02.01.00909

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00117