Eiettore base

SEG 30 LS SDA

Art.-Nr.: 10.02.01.00118

SEG 30 LS SDA

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	3,0 mm
Consumo d'aria in aspirazione	392,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	370,0 l/min
Funzione supplementare di un eiettore	Silenziatore assiale
Forma	Per capacità di aspirazione elevata

L'eiettore base SEG viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: silenziatore



Dati di costruzione SEG 30 LS SDA

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	217,00 mm
Lunghezza L	127,00 mm
Larghezza B	42,00 mm
Altezza H	50,00 mm
Diametro esterno D2	32,0 mm
Diametro esterno D	32,00 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Filettatura G2	G1/2"-IG
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Filettatura G3	G3/4"-IG

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Eiettore base

SEG 30 LS SDA

Art.-Nr.: 10.02.01.00118

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	3,0 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	6,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	12,0 mm
Grado di evacuazione	55,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	68,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	75,0 dB(A)
Peso	404,0 g
Consumo d'aria in aspirazione	13,843 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	13,066 cfm
Pressione di esercizio ottimale	5,00 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	43,5 ... 87,0
Temperatura d'intervento	-10 ... 80 °C
Pressione ottimale	72,5 psi
Famiglia di prodotti	SEG

Nota: Consumo d'aria: Alla pressione di esercizio ottimale Diametro tubo flessibile: Per lunghezza max. 2 m

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Eiettore base

SEG 30 LS SDA

Art.-Nr.: 10.02.01.00118

Dati sulle prestazioni



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SEG HS	400.00	500.00	610.00	720.00	825.00	870.00	885.00	880.00
SEG LS	270.00	325.00	390.00	450.00	510.00	520	520	520

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Eiettore base

SEG 30 LS SDA

Art.-Nr.: 10.02.01.00118

Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]

	50	100	200	300	400	500
SEG 20 LS	0.01	0.04	0.15	0.26	0.50	0.83
SEG 25 LS	0.01	0.03	0.11	0.18	0.33	0.60
SEG 30 LS	0.01	0.01	0.06	0.12	0.20	0.40

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]

	0	50	100	200	300	400	500
SEG 20 LS	170	155	138	100	75	46	8
SEG 25 LS	260	248	233	182	121	62	28
SEG 30 LS	370	345	315	242	173	102	80

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.02.01.00118**

Ordinare gli accessori dati 10.02.01.00118

Typ		codice articolo
Filtro tazze a vuoto	VFT G3/4-IG 80	10.07.01.00128

Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.01.00118

Typ		codice articolo
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G3/4-AG 31x90 SEG	10.02.01.00909

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it