

Temel Ejektör SEG 10 HS



Art.-Nr.: 10.02.01.00247




Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	1.0 mm
Hava tüketimi emiş	49.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	34.0 l/min
Şekil	Yüksek vakum için

SEG 10 HS

Temel ejektör SEG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	57.00 mm
Genişlik B	16.00 mm
Yükseklik H	26.00 mm
Dış çap D	15.00 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış G2	G1/8"-F
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Dış G3	G1/8"-F

Tasarım verileri SEG 10 HS



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00247

Temel Ejektör
SEG 10 HS



Art.-Nr.: 10.02.01.00247



Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	1.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	2.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	4.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ağırlık	46.0 g
Hava tüketimi emiş	1.730 cfm
Vakum debisi (maks.)	1.200 cfm
Optimum çalışma basıncı	5.00 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	43,5 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Optimum basınç	72.5 psi
Ürün ailesi	SEG

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m




WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00247


Art.-Nr.: 10.02.01.00247




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SEG HS	400.00	500.00	610.00	720.00	825.00	870.00	885.00	880.00
SEG LS	270.00	325.00	390.00	450.00	510.00	520	520	520



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00247

Temel Ejektör SEG 10 HS



Art.-Nr.: 10.02.01.00247



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEG 05 HS	0.34	0.76	1.80	3.02	4.55	6.57	9.58	14.80	22.40
SEG 07 HS	0.17	0.36	0.85	1.45	2.18	3.25	4.67	7.34	14.60
SEG 10 HS	0.09	0.16	0.34	0.59	0.96	1.42	2.03	3.30	7.36
SEG 15 HS	0.05	0.07	0.19	0.31	0.48	0.72	1.12	1.70	3.60



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEG 05 HS	7	5.9	5.1	4.3	3.4	2.6	1.9	1.4	0.5	0.2
SEG 07 HS	14	11.7	10.3	8.6	6.8	5.3	3.9	2.8	1.1	0.4
SEG 10 HS	34	33	29	25	22	18	15	9	6	3
SEG 15 HS	69	64	60	53	43	36	30	22	16	8



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.00247



Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.00247

Typ		Ürün numarası
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
Vakum filtresi (hat içi)	VFI 6/4 50	10.07.01.00328
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/8-IG 80	10.07.01.00116
Temel Ejektör	SEG 10 HS	10.02.01.00247
Vakum/basınç anahtarı küp şekli	VS-V-W-D PNP K 3C-D	10.06.02.00678
Vakum/basınç anahtarı küp şekli	VS-P10-W-D PNP K 3C-D	10.06.02.00680



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00247