
**SEG 15 HS**

L'éjecteur basique SEG est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : silencieux



Données de construction SEG 15 HS

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,5 mm
Consommation d'air aspiration	102,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	69,0 l/min
Forme	Pour le haut vide

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	75,00 mm
Largeur B	22,00 mm
Hauteur H	38,00 mm
Diamètre extérieur D	20,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	G1/4"-F
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Filetage G3	G1/4"-F




Art.-Nr.: 10.02.01.00248

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,5 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	4,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	6,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Poids propre	102,00 g
Consommation d'air aspiration	6,100 m ³ /h
Capacité d'aspiration (max.)	4,100 m ³ /h
Pression de service optimale	5,00 bar
Plage de pression (pression de service) [bar]	43,5 ... 87,0
Température de travail	-10 ... 80 °C
Pression optimale	72,5 psi
Famille de produits	SEG

Note : Consommation d'air : à la pression de service optimale Diamètre de tuyau : pour une longueur max. de 2 m

**Données de performance**

Vide exécutable à différentes pressions de service

**Vide exécutable à différentes pressions de service**

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SEG HS	400.00	500.00	610.00	720.00	825.00	870.00	885.00	880.00
SEG LS	270.00	325.00	390.00	450.00	510.00	520	520	520

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00248

Ejecteur de base

SEG 15 HS

Art.-Nr.: 10.02.01.00248



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.00248



Données de commande accessoires 10.02.01.00248

Typ	Nombre d'article
Filtre à vide en cloche	10.07.01.00119



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00248

3