


Temel Ejektör SEG 07 HS



Art.-Nr.: 10.02.01.00255




Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	0,7 mm
Hava tüketimi emiş	21,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	14,0 l/min
Şekil	Yüksek vakum için

SEG 07 HS

Temel ejektör SEG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	52,00 mm
Genişlik B	16,00 mm
Yükseklik H	26,00 mm
Dış çap D	15,00 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış G2	G1/8"-F
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Dış G3	G1/8"-F

Tasarım verileri SEG 07 HS



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00255

Temel Ejektör
SEG 07 HS



Art.-Nr.: 10.02.01.00255



Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	0,7 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	2,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	4,0 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Ağırlık	41,00 g
Hava tüketimi emiş	0,741 cfm
Vakum debisi (maks.)	0,494 cfm
Optimum çalışma basıncı	5,00 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	43,5 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Optimum basınç	72,5 psi
Ürün ailesi	SEG

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m




WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00255


Art.-Nr.: 10.02.01.00255




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SEG HS	400.00	500.00	610.00	720.00	825.00	870.00	885.00	880.00
SEG LS	270.00	325.00	390.00	450.00	510.00	520	520	520



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00255

Art.-Nr.: 10.02.01.00255



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEG 05 HS	0.34	0.76	1.80	3.02	4.55	6.57	9.58	14.80	22.40
SEG 07 HS	0.17	0.36	0.85	1.45	2.18	3.25	4.67	7.34	14.60
SEG 10 HS	0.09	0.16	0.34	0.59	0.96	1.42	2.03	3.30	7.36
SEG 15 HS	0.05	0.07	0.19	0.31	0.48	0.72	1.12	1.70	3.60



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEG 05 HS	7	5.9	5.1	4.3	3.4	2.6	1.9	1.4	0.5	0.2
SEG 07 HS	14	11.7	10.3	8.6	6.8	5.3	3.9	2.8	1.1	0.4
SEG 10 HS	34	33	29	25	22	18	15	9	6	3
SEG 15 HS	69	64	60	53	43	36	30	22	16	8



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.00255



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.01.00255

Typ	Ürün numarası
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN6/4 50
Vakum filtresi (hat içi)	VFI 4/2 50
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN8/6 50
Vakum filtresi (hat içi)	VFI 6/4 50
Vakum/basınç anahtarı küp şekli	VS-V-W-D PNP K 3C-D
Vakum/basınç anahtarı küp şekli	VS-P10-W-D PNP K 3C-D



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00255