

Temel Ejektör SEG 25 HS



Art.-Nr.: 10.02.01.00257




Teknik veriler

Nozul çapı	2,5 mm
Hava tüketimi emiş	275,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	184,0 l/min
Şekil	Yüksek vakum için

SEG 25 HS

Temel ejektör SEG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu



Tasarım verileri

Uzunluk L	117,00 mm
Genişlik B	32,00 mm
Yükseklik H	50,00 mm
Dış çap D	28,00 mm
Dış G1	G3/8"-F
Dış G2	G1/2"-F
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm
Dış G3	G1/2"-F

Tasarım verileri SEG 25 HS



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00257

1

Temel Ejektör
SEG 25 HS



Art.-Nr.: 10.02.01.00257



Teknik veriler

Nozul çapı	2,5 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	12,0 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Ağırlık	273,00 g
Hava tüketimi emiş	9,711 cfm
Vakum debisi (maks.)	6,497 cfm
Optimum çalışma basıncı	5,00 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi]	43,5 ... 87,0
Optimum basınç	72,5 psi
Ürün ailesi	SEG

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m




WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00257


Art.-Nr.: 10.02.01.00257




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SEG HS	400.00	500.00	610.00	720.00	825.00	870.00	885.00	880.00
SEG LS	270.00	325.00	390.00	450.00	510.00	520	520	520



Art.-Nr.: 10.02.01.00257



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEG 20 HS	0.03	0.05	0.11	0.16	0.24	0.35	0.50	1.08	1.65
SEG 25 HS	0.01	0.03	0.06	0.09	0.14	0.20	0.3	0.49	1.10
SEG 30 HS	0.01	0.02	0.04	0.06	0.10	0.15	0.21	0.42	0.80



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEG 20 HS	124	116	104	92	78	64	48	32	23	10
SEG 25 HS	184	180	170	146	120	96	72	47	28	13
SEG 30 HS	240	225	215	198	165	130	100	64	36	16



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.01.00257

Typ	Ürün numarası	
Vakumlu kap filtresi	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122

