


Temel Ejektör SEG 05 HS-S




Art.-Nr.: 10.02.01.00272



SEG 05 HS-S

Temel ejektör SEG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu



Tasarım verileri SEG 05 HS-S

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	0,5 mm
Hava tüketimi emiş	13,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	7,0 l/min
Şekil	dar

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	40,50 mm
Genişlik B	10,00 mm
Yükseklik H	20,00 mm
Dış çap D	8,00 mm
Dış G1	M5-F
Dış G2	M5-F
Anahtar boyutu SW1	8,0 mm
Dış G3	M5-F



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00272

1

Temel Ejektör
SEG 05 HS-S



Art.-Nr.: 10.02.01.00272



Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	0,5 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	2,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	2,0 mm
Tahliye derecesi	82,0 %
Ağırlık	10,00 g
Hava tüketimi emiş	0,459 cfm
Vakum debisi (maks.)	0,247 cfm
Optimum çalışma basıncı	5,00 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi]	43,5 ... 87,0
Optimum basınç	72,5 psi
Ürün ailesi	SEG


Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m




WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00272

Art.-Nr.: 10.02.01.00272


Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SEG HS	400.00	500.00	610.00	720.00	825.00	870.00	885.00	880.00
SEG LS	270.00	325.00	390.00	450.00	510.00	520.00	520.00	520.00

Art.-Nr.: 10.02.01.00272

Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEG 05 HS	0.34	0.76	1.80	3.02	4.55	6.57	9.58	14.80	22.40
SEG 07 HS	0.17	0.36	0.85	1.45	2.18	3.25	4.67	7.34	14.60
SEG 10 HS	0.09	0.16	0.34	0.59	0.96	1.42	2.03	3.30	7.36
SEG 15 HS	0.05	0.07	0.19	0.31	0.48	0.72	1.12	1.70	3.60

Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEG 05 HS	7	5.9	5.1	4.3	3.4	2.6	1.9	1.4	0.5	0.2
SEG 07 HS	14	11.7	10.3	8.6	6.8	5.3	3.9	2.8	1.1	0.4
SEG 10 HS	34	33	29	25	22	18	15	9	6	3
SEG 15 HS	69	64	60	53	43	36	30	22	16	8

Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.00272

Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.01.00272

Typ		Ürün numarası
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN6/4 50	10.07.01.00241
Vakum filtresi (hat içi)	VFI 4/2 50	10.07.01.00329
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
Vakum filtresi (hat içi)	VFI 6/4 50	10.07.01.00328