


Art.-Nr.: 10.02.01.00567

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	2.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	7.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ses seviyesi emiş	68.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	77.0 dB(A)
Ağırlık	50.0 g
Hava tüketimi emiş	6.956 cfm
Vakum debisi (maks.)	4.484 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	43,5 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ailesi	SBP

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SBP	360.00	580.00	800.00	875.00	850.00

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00567

Art.-Nr.: 10.02.01.00567

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.00567**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.00567**

Typ	Ürün numarası
Montaj plakası	BEF-PL 110x44.5x3 SBP
Montaj seti	SET SBP M4-IG
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/4-IG 100

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.00567**

Typ	Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD G3/8-AG 20x76 SBP

