

Ejecteur de base
SBP 20 S03 SDA



Art.-Nr.: 10.02.01.00567



Données techniques


| Attribut | Valeur |
|----------------------------------|-----------------------|
| Diamètre de la buse | 2,0 mm |
| Degré d'évacuation | 85,0 % |
| Consommation d'air aspiration | 197,0 l/min |
| Capacité d'aspiration (max.) | 127,0 l/min |
| Fonction supplémentaire éjecteur | Silencieux axial |
| Pression de service optimale | 4,50 bar |
| Connexion | Flexible D8(1)-D10(2) |

SBP 20 S03 SDA

L'éjecteur basique SBP est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : silencieux

Accessoires disponibles : plaque de fixation, jeu de fixation



Données de construction

| Attribut | Valeur |
|-----------------------|-----------|
| Longueur L1 | 168,00 mm |
| Longueur L2 | 24,50 mm |
| Longueur L | 86,50 mm |
| Largeur B | 20,00 mm |
| Hauteur H1 | 45,50 mm |
| Hauteur H2 | 5,20 mm |
| Hauteur H | 39,00 mm |
| Diamètre extérieur D | 20,00 mm |
| Diamètre intérieur d1 | 8,0 mm |
| d2 | 10,0 mm |

Données de construction SBP 20 S03 SDA



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00567

Art.-Nr.: 10.02.01.00567




Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|-------------------------|
| Diamètre de la buse | 2,0 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 6,0 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide | 7,0 mm |
| Degré d'évacuation | 85,0 % |
| Niveau pression sonore aspiration | 68,0 dB(A) |
| Niveau sonore libre | 77,0 dB(A) |
| Poids propre | 50,0 g |
| Consommation d'air aspiration | 6,956 cfm |
| Capacité d'aspiration (max.) | 7,600 m ³ /h |
| Pression de service optimale | 4,50 bar |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 43,5 ... 87,0 |
| Température de travail | 0 ... 60 °C |
| Capacité d'aspiration max. | 4,484 cfm |
| Famille de produits | SBP |

Note : Consommation d'air : à la pression de service optimale Diamètre de tuyau : pour une longueur max. de 2 m



Données de performance



Vide exécutable à différentes pressions de service



Vide exécutable à différentes pressions de service

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| SBP | 360.00 | 580.00 | 800.00 | 875.00 | 850.00 |



Ejecteur de base
SBP 20 S03 SDA



Art.-Nr.: 10.02.01.00567



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.00567



Données de commande des accessoires 10.02.01.00567

| Typ | | num |
|---------------------------|-----------------------|----------------|
| Plaque de fixation | BEF-PL 110x44.5x3 SBP | 10.02.01.00511 |
| Jeu de pièces de fixation | SET SBP M4-IG | 10.02.01.00769 |
| Filtre à vide en cloche | VFT G1/4-IG 100 | 10.07.01.00120 |



Données de commande des pièces de rechange 10.02.01.00567

| Typ | | num |
|--------------------|----------------------|----------------|
| Silencieux (ronde) | SD G3/8-AG 20x76 SBP | 10.02.01.00719 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00567