

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Nozul çapı	2.5 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Hava tüketimi emiş	311.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	215.0 l/min
Ek fonksiyon ejektörü	Eksenel susturucu
Optimum çalışma basıncı	4.50 bar
Bağlantı	Hortum D8(1)-D10(2)

SBP 25 S03 SDA

Temel ejektör SBP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, montaj seti

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	168.00 mm
Uzunluk L2	24.50 mm
Uzunluk L	86.50 mm
Genişlik B	20.00 mm
Yükseklik H1	45.50 mm
Yükseklik H2	5.20 mm
Yükseklik H	39.00 mm
Dış çap D	20.00 mm
İç çap d1	8.0 mm
d2	10.0 mm


Tasarım verileri SBP 25 S03 SDA

Art.-Nr.: 10.02.01.00568

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	2.5 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	7.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ses seviyesi emiş	70.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	78.0 dB(A)
Ağırlık	50.0 g
Hava tüketimi emiş	10.982 cfm
Vakum debisi (maks.)	7.592 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	43,5 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ailesi	SBP

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SBP	360.00	580.00	800.00	875.00	850.00

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00568

Art.-Nr.: 10.02.01.00568

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.00568**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.00568**

Typ		Ürün numarası
Montaj plakası	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Montaj seti	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Vakumlu kap filtresi	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122
Vakumlu kap filtresi	VFT G3/8-IG 100	10.07.01.00123

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.00568**

Typ		Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD G3/8-AG 20x76 SBP	10.02.01.00719

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00568