Ejecteur de base

SBP-C 15 S02 NO A

Art.-Nr.: 10.02.01.00590

SBP-C 15 S02 NO A

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,5 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Consommation d'air aspiration	118,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	71,0 l/min
Pression de service optimale	5,00 bar
Connexion	Flexible D6(1)-D8(2)
Forme des éjecteurs compacts	Fonction soufflage
Vanne de commande	Sans courant, ouvert

L'éjecteur basique SBP-C est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : silencieux

Accessoires disponibles : plaque de fixation, jeu de fixation, câble de raccordement



Données de construction SBP-C 15 S02 NO A

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	141,50 mm
Longueur L2	19,00 mm
Longueur L	101,50 mm
Largeur B	15,00 mm
Hauteur H1	50,00 mm
Hauteur H2	5,20 mm
Hauteur H	49,00 mm
Diamètre extérieur D	13,50 mm
Diamètre intérieur d1	6,0 mm
d2	8,0 mm

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ejecteur de base

SBP-C 15 S02 NO A

Art.-Nr.: 10.02.01.00590

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,5 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	4,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	6,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Niveau pression sonore aspiration	65,0 dB(A)
Niveau sonore libre	72,0 dB(A)
Poids propre	65,0 g
Consommation d'air aspiration	4,167 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	4,300 m³/h
Pression de service optimale	5,00 bar
Plage de pression (pression de service) [bar]	43,5 ... 87,0
Température de travail	0 ... 50 °C
Consommation d'air souffler	1,059 cfm
Pression optimale	72,5 psi
Capacité d'aspiration max.	2,507 cfm
Famille de produits	SBP-C

Note : La tension d'alimentation des interrupteurs à vide et des électrovannes est de 24 VCC. Consommation d'air : Sur la version avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et pression de service optimale. Diamètre de tuyau : Pour une longueur maximale de 2 m

Données de performance



Vide exécutable à différentes pressions de service

Vide exécutable à différentes pressions de service

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ejecteur de base

SBP-C 15 S02 NO A

Art.-Nr.: 10.02.01.00590

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.02.01.00590**

Données de commande des accessoires 10.02.01.00590

Typ		num
Plaque de fixation	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Jeu de pièces de fixation	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Câble de raccordement	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Filtre à vide en cloche	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119

Données de commande des pièces de rechange 10.02.01.00590

Typ		num
Silencieux (ronde)	SD G1/8-AG 14x40	10.02.01.00540

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr