

Art.-Nr.: 10.02.01.00591



Données techniques


Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	2,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Consommation d'air aspiration	208,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	123,0 l/min
Pression de service optimale	4,50 bar
Connexion	Flexible D8(1)-D10(2)
Forme des éjecteurs compacts	Fonction soufflage
Vanne de commande	Sans courant, ouvert

SBP-C 20 S03 NO A

L'éjecteur basique SBP-C est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : silencieux

Accessoires disponibles : plaque de fixation, jeu de fixation, câble de raccordement



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	228,00 mm
Longueur L2	54,00 mm
Longueur L	152,00 mm
Largeur B	20,00 mm
Hauteur H1	72,00 mm
Hauteur H2	5,20 mm
Hauteur H	57,50 mm
Diamètre extérieur D	20,00 mm
Diamètre intérieur d1	8,0 mm
d2	10,0 mm

Données de construction SBP-C 20 S03 NO A




Art.-Nr.: 10.02.01.00591

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	2,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	6,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	7,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Niveau pression sonore aspiration	68,0 dB(A)
Niveau sonore libre	77,0 dB(A)
Poids propre	146,0 g
Consommation d'air aspiration	7,345 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	7,400 m ³ /h
Pression de service optimale	4,50 bar
Plage de pression (pression de service) [bar]	43,5 ... 87,0
Température de travail	0 ... 50 °C
Consommation d'air souffler	3,178 cfm
Pression optimale	65,2 psi
Capacité d'aspiration max.	4,343 cfm
Famille de produits	SBP-C

Note : La tension d'alimentation des interrupteurs à vide et des électrovannes est de 24 VCC. Consommation d'air : Sur la version avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et pression de service optimale. Diamètre de tuyau : Pour une longueur maximale de 2 m

Données de performance



Vide exécutable à différentes pressions de service

Vide exécutable à différentes pressions de service

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00



Ejecteur de base
SBP-C 20 S03 NO A



Art.-Nr.: 10.02.01.00591



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.00591



Données de commande des accessoires 10.02.01.00591

Typ		num
Plaque de fixation	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Jeu de pièces de fixation	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Câble de raccordement	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Filtre à vide en cloche	VFT G1/4-IG 100	10.07.01.00120



Données de commande des pièces de rechange 10.02.01.00591

Typ		num
Silencieux (ronde)	SD G3/8-AG 20x76 SBP	10.02.01.00719



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00591