Eiettore base

SBP-C 25 S03 NO A

Art.-Nr.: 10.02.01.00592



SBP-C 25 S03 NO A

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	2,5 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Consumo d'aria in aspirazione	311,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	215,0 l/min
Pressione di esercizio ottimale	5,20 bar
Connessione	Tubo fless. D8(1)-D10(2)
Eiettori compatti di forma	Funzione di soffiaggio
Valvola di controllo	Aperto senza corrente

L'eiettore base SBP-C viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Parti di ricambio disponibili: silenziatore

Accessori disponibli: piastra de fissaggio, set di fissagio, cavo di connessione



Dati di costruzione SBP-C 25 S03 NO A

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	228,00 mm
Lunghezza L2	54,00 mm
Lunghezza L	152,00 mm
Larghezza B	20,00 mm
Altezza H1	72,00 mm
Altezza H2	5,20 mm
Altezza H	57,50 mm
Diametro esterno D	20,00 mm
Diametro interno d1	8,0 mm
d2	10,0 mm

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Eiettore base

SBP-C 25 S03 NO A

Art.-Nr.: 10.02.01.00592

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	2,5 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	6,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	7,0 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	70,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	78,0 dB(A)
Peso	146,0 g
Consumo d'aria in aspirazione	10,982 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	7,592 cfm
Pressione di esercizio ottimale	5,20 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	43,5 ... 87,0
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Consumo d'aria da soffiare	3,708 cfm
Pressione ottimale	75,4 psi
Famiglia di prodotti	SBP-C

Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e le elettrovalvole è di 24 V CC. Consumo d'aria: sulla versione con elettrovalvole SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) e pressione di esercizio ottimale. Diametro tubo flessibile: per lunghezza max. 2 m

Dati sulle prestazioni



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Eiettore base

SBP-C 25 S03 NO A

Art.-Nr.: 10.02.01.00592

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.02.01.00592**

Ordinare gli accessori dati 10.02.01.00592

Typ		codice articolo
Piastra di fissaggio	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Kit pezzi di fissaggio	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Cavo di connessione	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Filtro tazze a vuoto	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122

Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.01.00592

Typ		codice articolo
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G3/8-AG 20x76 SBP	10.02.01.00719

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it