Ejecteur de base

SBP-C 25 S03 NO A

Art.-Nr.: 10.02.01.00592



SBP-C 25 S03 NO A

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	2,5 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Consommation d'air aspiration	311,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	215,0 l/min
Pression de service optimale	5,20 bar
Connexion	Flexible D8(1)-D10(2)
Forme des éjecteurs compacts	Fonction soufflage
Vanne de commande	Sans courant, ouvert

L'éjecteur basique SBP-C est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : silencieux

Accessoires disponibles : plaque de fixation, jeu de fixation, câble de raccordement



Données de construction SBP-C 25 S03 NO A

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	228,00 mm
Longueur L2	54,00 mm
Longueur L	152,00 mm
Largeur B	20,00 mm
Hauteur H1	72,00 mm
Hauteur H2	5,20 mm
Hauteur H	57,50 mm
Diamètre extérieur D	20,00 mm
Diamètre intérieur d1	8,0 mm
d2	10,0 mm

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ejecteur de base

SBP-C 25 S03 NO A

Art.-Nr.: 10.02.01.00592

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	2,5 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	6,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	7,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Niveau pression sonore aspiration	70,0 dB(A)
Niveau sonore libre	78,0 dB(A)
Poids propre	146,0 g
Consommation d'air aspiration	10,982 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	12,900 m^3/h
Pression de service optimale	5,20 bar
Plage de pression (pression de service) [bar]	43,5 ... 87,0
Température de travail	0 ... 50 °C
Consommation d'air souffler	3,708 cfm
Pression optimale	75,4 psi
Capacité d'aspiration max.	7,592 cfm
Famille de produits	SBP-C

Note : La tension d'alimentation des interrupteurs à vide et des électrovannes est de 24 VCC. Consommation d'air : Sur la version avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et pression de service optimale. Diamètre de tuyau : Pour une longueur maximale de 2 m

Données de performance



Vide exécutable à différentes pressions de service

Vide exécutable à différentes pressions de service

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Ejecteur de base

SBP-C 25 S03 NO A

Art.-Nr.: 10.02.01.00592

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.02.01.00592**

Données de commande des accessoires 10.02.01.00592

Typ		num
Plaque de fixation	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Jeu de pièces de fixation	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Câble de raccordement	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Filtre à vide en cloche	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122

Données de commande des pièces de rechange 10.02.01.00592

Typ		num
Silencieux (ronde)	SD G3/8-AG 20x76 SBP	10.02.01.00719

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr