

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Nozul çapı	2.5 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Hava tüketimi emiş	311.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	215.0 l/min
Optimum çalışma basıncı	5.20 bar
Bağlantı	Hortum D8(1)-D10(2)
Şekil kompakt ejektörler	Üfleme fonksiyonu
Kontrol Valfi	Normalde açık

SBP-C 25 S03 NO A

Temel ejektör SBP-C bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, montaj seti, bağlantı kablosu

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	228.00 mm
Uzunluk L2	54.00 mm
Uzunluk L	152.00 mm
Genişlik B	20.00 mm
Yükseklik H1	72.00 mm
Yükseklik H2	5.20 mm
Yükseklik H	57.50 mm
Dış çap D	20.00 mm
İç çap d1	8.0 mm
d2	10.0 mm


Tasarım verileri SBP-C 25 S03 NO A

Art.-Nr.: 10.02.01.00592

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	2.5 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	7.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ses seviyesi emiş	70.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	78.0 dB(A)
Ağırlık	146.0 g
Hava tüketimi emiş	10.982 cfm
Vakum debisi (maks.)	7.592 cfm
Optimum çalışma basıncı	5.20 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	43,5 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Hava tüketimi üfleme	3.708 cfm
Optimum basınç	75.4 psi
Ürün ailesi	SBP-C

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24 VDC Air consumption: On version with solenoid valves SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) and optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00



Art.-Nr.: 10.02.01.00592

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.00592**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.00592**

Typ		Ürün numarası
Montaj plakası	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Montaj seti	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Bağlantı kablosu	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Vakumlu kap filtresi	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.00592**

Typ		Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD G3/8-AG 20x76 SBP	10.02.01.00719

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00592