




SBP 05 G01 SDA

Temel ejektör SBP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, montaj seti



Tasarım verileri SBP 05 G01 SDA

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	0.5 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Hava tüketimi emiş	13.5 l/min
Vakum debisi (maks.)	8.0 l/min
Ek fonksiyon ejektörü	Eksenel susturucu
Optimum çalışma basıncı	4.50 bar
Bağlantı	M5(1)-M5(2)

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	74.00 mm
Uzunluk L2	18.00 mm
Uzunluk L	45.00 mm
Genişlik B	10.00 mm
Yükseklik H1	31.00 mm
Yükseklik H2	5.20 mm
Yükseklik H	26.00 mm
Dış çap D	9.00 mm
İç çap d	4.20 mm
Dış G1	M5-F

Art.-Nr.: 10.02.01.00599

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	0.5 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	2.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	2.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ses seviyesi emiş	53.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	58.0 dB(A)
Ağırlık	7.5 g
Hava tüketimi emiş	0.476 cfm
Vakum debisi (maks.)	0.282 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	43,5 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ailesi	SBP

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m



Temel Ejektör


SBP 05 G01 SDA




Art.-Nr.: 10.02.01.00599




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2	3	4	5	6
SBP	360.00	580.00	800.00	875.00	850.00



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00599

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP 05	0.34	0.68	1.56	2.66	4.02	5.84	8.54	13.22	25.54
SBP 07	0.20	0.38	0.84	1.46	2.24	3.26	4.66	6.84	12.56
SBP 10	0.06	0.14	0.30	0.52	0.82	1.30	1.98	3.26	6.56
SBP 15	0.05	0.08	0.16	0.26	0.40	0.60	0.86	1.30	2.54
SBP 20	0.03	0.05	0.09	0.16	0.24	0.34	0.49	0.80	1.74
SBP 25	0.03	0.04	0.07	0.09	0.14	0.20	0.28	0.42	0.99

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP 05	8.00	6.62	5.64	4.74	3.81	3.01	2.28	1.42	0.40	0.10
SBP 07	16.10	13.60	11.37	9.03	7.25	5.63	3.97	2.65	1.10	0.30
SBP 10	37.70	33.20	30.10	26.70	23.00	18.60	14.90	9.80	5.20	1.61
SBP 15	71.00	65.00	60.10	52.00	44.00	36.50	29.00	20.50	11.40	2.18
SBP 20	127.00	117.80	106.00	94.20	79.10	65.30	49.87	35.99	23.00	8.36
SBP 25	215.00	172.00	156.10	138.70	118.50	99.10	79.36	58.90	37.24	16.24

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.00599**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.00599**

Typ	Ürün numarası
Montaj plakası	BEF-PL 110x44.5x3 SBP
Montaj seti	SET SBP M4-IG
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN6/4 50
Vakum filtresi (hat içi)	VFI 4/2 50

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.00599**

Typ	Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD M5-AG 9x24

