



SBP 10 G02 SDA

Temel ejektör SBP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu


Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, montaj seti

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	1.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Hava tüketimi emiş	48.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	37.7 l/min
Ek fonksiyon ejektörü	Eksenel susturucu
Optimum çalışma basıncı	4.50 bar
Bağlantı	G1/8"(1)-G1/8"(2)

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	102.00 mm
Uzunluk L2	22.00 mm
Uzunluk L	51.50 mm
Genişlik B	15.00 mm
Yükseklik H1	42.00 mm
Yükseklik H2	5.20 mm
Yükseklik H	34.00 mm
Dış çap D	14.00 mm
İç çap d	4.20 mm
Dış G1	G1/8"-F



Tasarım verileri SBP 10 G02 SDA

Art.-Nr.: 10.02.01.00601

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	6.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ses seviyesi emiş	59.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	65.0 dB(A)
Ağırlık	22.0 g
Hava tüketimi emiş	1.695 cfm
Vakum debisi (maks.)	1.331 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	43,5 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ailesi	SBP

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m



Temel Ejektör


SBP 10 G02 SDA




Art.-Nr.: 10.02.01.00601




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2	3	4	5	6
SBP	360.00	580.00	800.00	875.00	850.00



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00601

Art.-Nr.: 10.02.01.00601

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP 05	0.34	0.68	1.56	2.66	4.02	5.84	8.54	13.22	25.54
SBP 07	0.20	0.38	0.84	1.46	2.24	3.26	4.66	6.84	12.56
SBP 10	0.06	0.14	0.30	0.52	0.82	1.30	1.98	3.26	6.56
SBP 15	0.05	0.08	0.16	0.26	0.40	0.60	0.86	1.30	2.54
SBP 20	0.03	0.05	0.09	0.16	0.24	0.34	0.49	0.80	1.74
SBP 25	0.03	0.04	0.07	0.09	0.14	0.20	0.28	0.42	0.99

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP 05	8.00	6.62	5.64	4.74	3.81	3.01	2.28	1.42	0.40	0.10
SBP 07	16.10	13.60	11.37	9.03	7.25	5.63	3.97	2.65	1.10	0.30
SBP 10	37.70	33.20	30.10	26.70	23.00	18.60	14.90	9.80	5.20	1.61
SBP 15	71.00	65.00	60.10	52.00	44.00	36.50	29.00	20.50	11.40	2.18
SBP 20	127.00	117.80	106.00	94.20	79.10	65.30	49.87	35.99	23.00	8.36
SBP 25	215.00	172.00	156.10	138.70	118.50	99.10	79.36	58.90	37.24	16.24

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.00601**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.00601**

Typ		Ürün numarası
Montaj plakası	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Montaj seti	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
Vakum filtresi (hat içi)	VFI 6/4 50	10.07.01.00328
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/8-IG 80	10.07.01.00116
Temel Ejektör	SEG 10 HS	10.02.01.00247
Vakum/basınç anahtarı küp şekli	VS-V-W-D PNP K 3C-D	10.06.02.00678
Vakum/basınç anahtarı küp şekli	VS-P10-W-D PNP K 3C-D	10.06.02.00680

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00601

Temel Ejektör

SBP 10 G02 SDA



Art.-Nr.: 10.02.01.00601



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.00601

Typ	Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD G1/8-AG 14x40
	10.02.01.00540



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00601