

Ejecteur de base  
**SBP 15 G02 SDA**



Art.-Nr.: 10.02.01.00602



**Données techniques**


Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,5 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Consommation d'air aspiration	105,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	71,0 l/min
Fonction supplémentaire éjecteur	Silencieux axial
Pression de service optimale	4,50 bar
Connexion	G1/8"(1)-G1/8"(2)

SBP 15 G02 SDA

L'éjecteur basique SBP est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : silencieux

Accessoires disponibles : plaque de fixation, jeu de fixation



**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	102,00 mm
Longueur L2	22,00 mm
Longueur L	51,50 mm
Largeur B	15,00 mm
Hauteur H1	42,00 mm
Hauteur H2	5,20 mm
Hauteur H	34,00 mm
Diamètre extérieur D	14,00 mm
Diamètre intérieur d	4,20 mm
Filetage G1	G1/8"-F

Données de construction SBP 15 G02 SDA



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00602](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00602)

Ejecteur de base  
**SBP 15 G02 SDA**



Art.-Nr.: 10.02.01.00602




**Données techniques**

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,5 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	4,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	6,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Niveau pression sonore aspiration	65,0 dB(A)
Niveau sonore libre	72,0 dB(A)
Poids propre	22,0 g
Consommation d'air aspiration	3,707 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	4,300 m <sup>3</sup> /h
Pression de service optimale	4,50 bar
Plage de pression (pression de service) [bar]	43,5 ... 87,0
Température de travail	0 ... 60 °C
Capacité d'aspiration max.	2,507 cfm
Famille de produits	SBP

Note : Consommation d'air : à la pression de service optimale Diamètre de tuyau : pour une longueur max. de 2 m



**Données de performance**



Vide exécutable à différentes pressions de service



**Vide exécutable à différentes pressions de service**

	2	3	4	5	6
SBP	360.00	580.00	800.00	875.00	850.00



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00602](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00602)

Ejecteur de base  
**SBP 15 G02 SDA**



Art.-Nr.: 10.02.01.00602



**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.02.01.00602](http://www.schmalz.com/10.02.01.00602)



**Données de commande des accessoires 10.02.01.00602**

Typ		num
Plaque de fixation	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Jeu de pièces de fixation	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Filtre à vide en cloche	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119
Vacuostats/pressostats forme d cube	VS-V-W-D PNP K 3C-D	10.06.02.00678
Vacuostats/pressostats forme d cube	VS-P10-W-D PNP K 3C-D	10.06.02.00680



**Données de commande des pièces de rechange 10.02.01.00602**

Typ		num
Silencieux (ronde)	SD G1/8-AG 14x40	10.02.01.00540



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00602](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00602)