




SBP 15 G02 SDA

Temel ejektör SBP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, montaj seti



Tasarım verileri SBP 15 G02 SDA

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	1.5 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Hava tüketimi emiş	105.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	71.0 l/min
Ek fonksiyon ejektörü	Eksenel susturucu
Optimum çalışma basıncı	4.50 bar
Bağlantı	G1/8"(1)-G1/8"(2)

Tasarım verileri


Attribute	Value
Uzunluk L1	102.00 mm
Uzunluk L2	22.00 mm
Uzunluk L	51.50 mm
Genişlik B	15.00 mm
Yükseklik H1	42.00 mm
Yükseklik H2	5.20 mm
Yükseklik H	34.00 mm
Dış çap D	14.00 mm
İç çap d	4.20 mm
Dış G1	G1/8"-F

Art.-Nr.: 10.02.01.00602

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1.5 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	6.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ses seviyesi emiş	65.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	72.0 dB(A)
Ağırlık	22.0 g
Hava tüketimi emiş	3.707 cfm
Vakum debisi (maks.)	2.507 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	43,5 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ailesi	SBP

Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SBP	360.00	580.00	800.00	875.00	850.00



Art.-Nr.: 10.02.01.00602

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.00602**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.00602**

Typ		Ürün numarası
Montaj plakası	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Montaj seti	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119
Vakum/basınç anahtarı küp şekli	VS-V-W-D PNP K 3C-D	10.06.02.00678
Vakum/basınç anahtarı küp şekli	VS-P10-W-D PNP K 3C-D	10.06.02.00680

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.00602**

Typ		Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD G1/8-AG 14x40	10.02.01.00540

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00602