

Ejecteur de base
SBP 20 G03 SDA



Art.-Nr.: 10.02.01.00603



Données techniques


Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	2,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Consommation d'air aspiration	197,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	127,0 l/min
Fonction supplémentaire éjecteur	Silencieux axial
Pression de service optimale	4,50 bar
Connexion	G1/4"(1)-G3/8"(2)

SBP 20 G03 SDA

L'éjecteur basique SBP est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : silencieux

Accessoires disponibles : plaque de fixation, jeu de fixation



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	175,50 mm
Longueur L2	24,50 mm
Longueur L	86,50 mm
Largeur B	20,00 mm
Hauteur H1	53,50 mm
Hauteur H2	5,20 mm
Hauteur H	39,00 mm
Diamètre extérieur D	20,00 mm
Diamètre intérieur d	4,20 mm
Filetage G1	G1/4"-F

Données de construction SBP 20 G03 SDA



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00603

Ejecteur de base SBP 20 G03 SDA



Art.-Nr.: 10.02.01.00603




Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	2,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	6,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	7,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Niveau pression sonore aspiration	68,0 dB(A)
Niveau sonore libre	77,0 dB(A)
Poids propre	50,0 g
Consommation d'air aspiration	6,956 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	7,600 m ³ /h
Pression de service optimale	4,50 bar
Plage de pression (pression de service) [bar]	43,5 ... 87,0
Température de travail	0 ... 60 °C
Capacité d'aspiration max.	4,484 cfm
Famille de produits	SBP

Note : Consommation d'air : à la pression de service optimale Diamètre de tuyau : pour une longueur max. de 2 m



Données de performance



Vide exécutable à différentes pressions de service



Vide exécutable à différentes pressions de service

	2	3	4	5	6
SBP	360.00	580.00	800.00	875.00	850.00



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00603

Ejecteur de base
SBP 20 G03 SDA



Art.-Nr.: 10.02.01.00603



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.00603



Données de commande des accessoires 10.02.01.00603

Typ		num
Plaque de fixation	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Jeu de pièces de fixation	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Filtre à vide en cloche	VFT G1/4-IG 100	10.07.01.00120



Données de commande des pièces de rechange 10.02.01.00603

Typ		num
Silencieux (ronde)	SD G3/8-AG 20x76 SBP	10.02.01.00719



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00603