




SBP-C 07 G01 NC


Temel ejektör SBP-C bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, montaj seti, bağlantı kablosu

**Teknik veriler**

| Attribute               | Value           |
|-------------------------|-----------------|
| Nozul çapı              | 0.7 mm          |
| Tahliye derecesi        | 85.0 %          |
| Hava tüketimi emiş      | 24.0 l/min      |
| Vakum debisi (maks.)    | 16.0 l/min      |
| Optimum çalışma basıncı | 5.40 bar        |
| Bağlantı                | M5(1)-M5(2)     |
| Kontrol Valfi           | Normalde kapalı |



Tasarım verileri SBP-C 07 G01 NC

**Tasarım verileri**

| Attribute    | Value     |
|--------------|-----------|
| Uzunluk L1   | 105.00 mm |
| Uzunluk L2   | 12.50 mm  |
| Uzunluk L    | 81.00 mm  |
| Genişlik B   | 10.00 mm  |
| Yükseklik H1 | 39.00 mm  |
| Yükseklik H2 | 5.20 mm   |
| Yükseklik H  | 37.00 mm  |
| Dış çap D    | 9.00 mm   |
| İç çap d     | 4.20 mm   |
| Dış G1       | M5-F      |

Art.-Nr.: 10.02.01.00612


**Teknik veriler**

| Attribute                                   | Value         |
|---------------------------------------------|---------------|
| Nozul çapı                                  | 0.7 mm        |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 2.0 mm        |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum         | 2.0 mm        |
| Tahliye derecesi                            | 85.0 %        |
| Ses seviyesi emiş                           | 59.0 dB(A)    |
| Ses seviyesi serbest                        | 65.0 dB(A)    |
| Ağırlık                                     | 27.5 g        |
| Hava tüketimi emiş                          | 0.847 cfm     |
| Vakum debisi (maks.)                        | 0.565 cfm     |
| Optimum çalışma basıncı                     | 5.40 bar      |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]      | 43,5 ... 87,0 |
| Çalışma sıcaklığı                           | 0 ... 50 °C   |
| Optimum basınç                              | 78.3 psi      |
| Ürün ailesi                                 | SBP-C         |


Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24 VDC Air consumption: On version with solenoid valves SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) and optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m




Art.-Nr.: 10.02.01.00612

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

|       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SBP-C | 350.00 | 575.00 | 790.00 | 860.00 | 830.00 |



Art.-Nr.: 10.02.01.00612

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

|          | 50   | 100  | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | 700   | 800   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| SBP-C 05 | 0.34 | 0.68 | 1.56 | 2.66 | 4.02 | 5.84 | 8.54 | 13.22 | 25.54 |
| SBP-C 07 | 0.20 | 0.38 | 0.84 | 1.46 | 2.24 | 3.26 | 4.66 | 6.84  | 12.56 |
| SBP-C 10 | 0.06 | 0.14 | 0.30 | 0.52 | 0.82 | 1.30 | 1.98 | 3.26  | 6.56  |
| SBP-C 15 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.26 | 0.40 | 0.60 | 0.86 | 1.30  | 2.54  |
| SBP-C 20 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.24 | 0.34 | 0.49 | 0.80  | 1.74  |
| SBP-C 25 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.20 | 0.28 | 0.42  | 0.99  |

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

|          | 0      | 50     | 100    | 200    | 300    | 400   | 500   | 600   | 700   | 800   |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SBP-C 05 | 7.00   | 6.20   | 5.30   | 4.50   | 3.70   | 3.00  | 2.20  | 1.40  | 0.40  | 0.10  |
| SBP-C 07 | 16.00  | 13.60  | 11.37  | 9.03   | 7.25   | 5.63  | 3.97  | 2.65  | 1.10  | 0.30  |
| SBP-C 10 | 38.00  | 33.20  | 30.10  | 26.70  | 23.00  | 18.60 | 14.90 | 9.80  | 5.20  | 1.61  |
| SBP-C 15 | 70.00  | 65.00  | 60.10  | 52.00  | 44.00  | 36.50 | 29.00 | 20.50 | 11.40 | 2.18  |
| SBP-C 20 | 123.00 | 115.00 | 104.00 | 93.00  | 78.00  | 64.00 | 49.00 | 35.50 | 23.00 | 8.00  |
| SBP-C 25 | 215.00 | 175.00 | 157.50 | 139.50 | 119.00 | 99.50 | 79.60 | 59.00 | 37.30 | 16.30 |

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.02.01.00612](http://www.schmalz.com/10.02.01.00612)**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.00612**

| Typ                      | Ürün numarası         |
|--------------------------|-----------------------|
| Montaj plakası           | BEF-PL 110x44.5x3 SBP |
| Montaj seti              | SET SBP M4-IG         |
| Bağlantı kablosu         | ASK B-MIC10 3000 K-2P |
| Vakum filtresi (hat içi) | VFI CN6/4 50          |
| Vakum filtresi (hat içi) | VFI 4/2 50            |

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.00612**

| Typ                  | Ürün numarası |
|----------------------|---------------|
| Susturucu (yuvarlak) | SD M5-AG 9x24 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00612](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00612)